

2U ventilerad och skjutbar serverrackhylla med kabelhanteringsarm - 70 till 80 cm
justerbart monteringsdjup - 50 kg - 19-tums serverfackhylla för utrustningsrack - 61
cm djup

Produkt ID: UNISLDSHF19M



UNISLDSHF19M justerbar, utdragbar rackhylla gör att du kan lägga till en ventilerad utdragbar hylla med kabelhantering i praktiskt taget vilket serverrack eller -skåp som helst med 4 stolpar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Det justerbara monteringsdjupet gör att hyllan enkelt installeras i serverskåp med monteringsdjup från 702,2 mm till 802,2 mm. Skenorna har även en låsmekanism så att inte hyllan åker ut för långt eller åker in igen innan underhållet är färdigt.

Den utdragbara hyllan har en viktkapacitet på 50 kg och en ventilerad, kallvalsad stålkonstruktion för ökat luftflöde och hållbarhet i serverrummet eller kabelskåpet.

För att du enkelt ska kunna dra kablar smidigt genom hyllan skickar vi med en vändbar kabelhanteringsarm som kan fästas på hyllans baksida och en justerbar infattning som håller kvar utrustningen där du vill ha den på hyllan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få extra lagringsutrymme för hårdvara eller icke-rackmonterbar utrustning och tillägg
- Installera i praktiskt taget vilket standard rack eller skåp som helst med 4 stolpar

Funktioner

- **UNIVERSAL 19"FIT:** Add a sliding shelf to any 4-post server rack or cabinet for easy peripheral and equipment access; This 19in rack mount tray has a locking feature, preventing the shelf from falling out
- **HEAVY-DUTY & DURABLE DESIGN:** Constructed with cold rolled steel, the sturdy IT-grade pull out server rack shelf ensures long term durability and supports a total weight load of 110lb (50kg)
- **CABLE MANAGEMENT:** This sliding cabinet shelf includes integrated cable management & is vented to ensure proper airflow; Ideal for adding additional sliding storage space for your IT / AV accessories
- **COMPACT DESIGN:** The 2U server rack shelf features a compact form factor, making it ideal for non-rackmount equipment, tools and peripherals in your home, studio or office space
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this adjustable rack shelf is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U
Kabelhantering	Ja
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (fram och bak)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	125.0 lb [56.7 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabinettjocklek	0.1 in [2 mm]
Produktlängd	27.6 in [70.0 cm]

Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöjd	3.5 in [8.9 cm]
Produktvikt	23.6 lb [10.7 kg]
Maximalt monteringsdjup	31.6 in [80.2 cm]
Minsta monteringsdjup	27.6 in [70.2 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	31.1 in [79.0 cm]
Package Width	22.4 in [57.0 cm]
Paketets höjd	7.7 in [19.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	28.1 lb [12.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Shelf Assembly
	2 - Sliding Rail Assembly
	3 - Locking Bracket
	1 - Rear Stop
	1 - Cable Management Assembly
	1 - Cable Management Locking Bracket
	2 - M5 x 8mm Screws
	2 - M5 Nuts
	2 - M4 x 8mm Screws
	1 - Quick-Start Guide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.