

Cavi di Sicurezza per Notebook universali da 2m, cavo di sicurezza serializzato per notebook, compatibile con Nano/K-Slot, cavo a combinazione senza chiave, TAA

ID prodotto: UNIVCS-LAPTOP-LOCK



Il cavo di sicurezza universale per laptop è una soluzione versatile compatibile con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, che offre flessibilità e convenienza.

Sicurezza Personalizzabile

L'esclusivo meccanismo della punta della serratura permette di adattare rapidamente la punta della chiusura alle diverse slot di sicurezza. È sufficiente ruotare la manopola di selezione della serratura per cambiare la forma del lucchetto in base allo slot di sicurezza, senza dover portare con sé diversi lucchetti o utilizzare strumenti speciali. Il cavo di sicurezza in acciaio resistente al taglio è lungo 2 metri e spesso 4,4 mm, per garantire portata e durata.

Serratura a Combinazione Seriale

Ciascun lucchetto di sicurezza è dotato di un codice di combinazione preimpostato per semplificare le operazioni di gestione della sicurezza per gli amministratori IT che lavorano con più lucchetti. Il dispositivo è in grado di resistere a una forza di trazione pari a 91,6 kg per K-slot, 74,6 kg per la Nano e 50 kg per la Noble Wedge®, per garantire che il computer o altri dispositivi siano al sicuro da eventuali furti.

Nota: I valori di forza di trazione indicati possono variare se le fessure di sicurezza non sono conformi agli standard di progettazione specificati dai rispettivi produttori.

Ampia Compatibilità

Il versatile dispositivo di sicurezza in confezione multipla non si limita ai soli computer portatili o notebook. Il lucchetto può essere utilizzato per proteggere altri dispositivi come docking station, monitor, stampanti, computer SFF, proiettori, oscilloscopi o altre apparecchiature da ufficio e da laboratorio, ampliando così la sua utilità. Il lucchetto è compatibile con i computer precedenti e più

recenti di varie marche, tra cui HP, Dell, Microsoft e altre ancora. Vengono forniti distanziatori di diverso spessore per garantire una migliore adattabilità al dispositivo.

Design del Cavo di Sicurezza a Movimento Completo

Il diametro della testina di bloccaggio è di 14 mm e presenta un design a snodo sferico che consente una rotazione di 360 gradi e una rotazione di 90 gradi della testina di bloccaggio. Questa flessibilità riduce aggrovigliamento e minimizza le sollecitazioni sull'alloggiamento del notebook, migliorando la durata e la facilità d'uso.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **BLOCCO UNIVERSALE 3 IN 1 PER LAPTOP:** compatibile con gli slot Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) e Nano lock grazie alla punta regolabile; cavo in acciaio al carbonio da 2m e 4,4mm di spessore; il blocco può resistere a una forza di trazione di 91,6 kg
- **SERRATURA COMBINATA A QUATTRO CIFRE SERIALIZZATA:** ogni serratura ha un codice unico preimpostato e non modificabile collegato al numero di serie: per un'installazione rapida e una gestione semplificata delle risorse; recupero combinazione su richiesta
- **COMPATIBILITÀ:** il lucchetto antifurto universale funziona con HP, Dell, Microsoft e altri; il sistema di blocco antifurto per notebook non è specifico per marchio, per una maggiore compatibilità con gli slot di sicurezza standard del settore
- **DESIGN PULITO:** lo snodo sferico consente una rotazione a 360 gradi e il perno a gomito a 90 gradi aiuta a ridurre l'attorcigliamento del cavo e a minimizzare lo sforzo sullo slot. I distanziali di protezione sono inclusi per evitare danni al laptop
- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE:** la fascetta a strappo inclusa consente di tenere in ordine il cavo di bloccaggio; i sistemi di ancoraggio LTANCHOR, KSLTAD e LTANCHORL (venduti separatamente) consentono di proteggere le apparecchiature prive di slot di sicurezza

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Compatible Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

Prestazioni

Antifurto Sì

Ambientale

Temperatura d'esercizio -20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Umidità 0 a 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Silver & Black

Construction Material Acciaio e plastica

Lunghezza prodotto 6.7 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 1.8 in [4.6 cm]

Peso prodotto 5.2 oz [146.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 5.6 in [14.1 cm]

Larghezza del Pacco 5.0 in [12.7 cm]

Altezza del Pacco 1.0 in [2.5 cm]

Peso spedizione (confezione) 5.4 oz [152.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavi di Sicurezza per Notebook

1 - Fascette a strappo

3 - Distanziali

1 - Guida rapida all'uso

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

