

Paquete de 25 Candados con Cable de 3m Serializados para Ordenador Portátil - Compatible con Noble Wedge®/Nano/K-Slot - Cable de Seguridad con Candado de Combinación para Portátil

ID del Producto: UNIVCS25-LAPTOP-LOCK



El paquete de 25 candados universales para portátiles es una solución versátil compatible con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, que proporciona flexibilidad y comodidad.

Seguridad Adaptable

Un mecanismo único de punta de cerradura sobre la marcha permite adaptar rápidamente la punta de cerradura a diferentes ranuras de seguridad. Basta con girar el dial de selección de la cerradura para cambiar la forma de la punta de la cerradura y adaptarla a la ranura de seguridad, todo ello sin necesidad de llevar diferentes puntas de cerradura ni de utilizar herramientas especiales. El cable de seguridad de acero resistente a los cortes tiene una longitud de 2m y un grosor de 4,4mm, lo que le proporciona alcance y durabilidad.

Cerradura de Combinación Serializada

Cada cerradura viene con su propio código de combinación preestablecido para agilizar la gestión de la seguridad de los administradores informáticos que trabajan con varias cerraduras. La cerradura puede soportar una fuerza de tracción de 91,6kg para la ranura K, 74,6kg para la Nano y 50kg para la Noble Wedge®, lo que garantiza que su ordenador u otros dispositivos permanezcan a salvo de robos.

Nota: Los valores de fuerza de tracción mencionados pueden variar si las ranuras de seguridad no cumplen las normas de diseño especificadas por sus respectivos fabricantes.

Ampliamente Compatible

El versátil candado de seguridad a granel no se limita únicamente a ordenadores portátiles o notebooks. Utilice este candado para asegurar otros dispositivos como bases de conexión, monitores, impresoras, ordenadores SFF, proyectores, osciloscopios u otros equipos de oficina y laboratorio,

ampliando así su utilidad. El candado está preparado para el futuro, ya que funciona con ordenadores anteriores y más recientes de varias marcas, como HP, Dell, Microsoft, etc. Se proporcionan espaciadores de diferentes grosos para garantizar un mejor ajuste a su dispositivo.

Diseño de Bloqueo de Movimiento Completo

El diámetro del cabezal de bloqueo es de 14mm y cuenta con un diseño de rótula que permite una rotación de 360° y un giro de 90° del cabezal de bloqueo. Esta flexibilidad reduce el enrollamiento y minimiza la tensión en la ranura del portátil, lo que mejora la durabilidad y la facilidad de uso.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **PAQUETE DE 25 BLOQUEADORES UNIVERSALES 3 EN 1:** Compatibles con ranuras Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) y Nano mediante una punta de bloqueo ajustable - Cable de acero al carbono resistente a los cortes de 2m y 4,4mm de grosor - Tracción de hasta 202lb
- **CERRADURA SERIALIZADA DE CUATRO DÍGITOS:** Cada candado tiene una clave preestablecida vinculada a un número serial - Haga una copia de seguridad de la lista maestra de claves con la hoja de códigos QR incluida - Recuperación de claves bajo pedido
- **COMPATIBILIDAD:** Funciona con HP, Dell, Microsoft y otros - El bloqueo no es específico de una marca para una compatibilidad a prueba del futuro con las ranuras de seguridad estándar del sector - Asegure los equipos de oficina y laboratorio
- **DISEÑO INTELIGENTE:** La articulación esférica permite una rotación de 360°; y el pivote de 90° de la articulación del codo ayudan a reducir el enrollamiento y la tensión - Se incluyen separadores - Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** La correa de gancho y bucle incluida mantiene organizado el cable de seguridad - Se puede complementar con los candados de anclaje LTANCHOR, KSLTAD y LTANCHORL (se venden por separado) para proteger equipos sin ranura de seguridad

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Compatible Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

Rendimiento

Antirrobo Sí

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

Temperatura de
Almacenamiento -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Humedad HR de 0 a 95%

Características
Físicas

Color Silver & Black

Material de Fabricación Acero y Plástico

Longitud del Producto 6.7 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Altura del Producto 1.8 in [4.6 cm]

Peso del Producto 5.2 oz [146.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 25

Longitud de la Caja 12.8 in [32.5 cm]

Ancho de la Caja 10.4 in [26.5 cm]

Altura de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 8.8 lb [4.0 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	25 - Candados de Seguridad para Portátil
	25 - Tiras de Gancho y Bucle
	75 - Separadores de Topes
	25 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

