Kit Inyector y Divisor PoE 1 Puerto Gigabit- Inyector de 60W a través de Ethernet 100m - Divisor DC 12-24V 802.3bt Midspan - 1 Puerto Ultra PoE LAN/Seguridad RJ45 /Monitoreo

ID del Producto: UPOESPLT1G

Este inyector de alimentación PoE de 60W + kit multiplicador PoE incluye un inyector de alimentación PoE (alimentación a través de Ethernet) de 60W, para agregar PoE a través de PoE.

Conforme a la norma IEEE 802.3bt y compatible con hasta 60 vatios de alimentación por PoE, le permite más que solo alimentar su teléfono IP o enrutador inalámbrico. 60W de alimentación por PoE le permiten alimentar dispositivos que requieren alto consumo energético, como ordenadores tipo cliente delgado, sistemas POS, ordenadores portátiles o señalización digital, a hasta 100 metros de distancia.

Tanto el inyector PoE, como el multiplicador PoE se configuran de forma sencilla. Con instalación tipo plug-and-play, tiene un diseño compacto todo en uno, así como una duradera caja de metal para montaje en pared. El conmutador DIP de 12V/19V/24V del multiplicador PoE situado en el panel frontal ofrece alimentación de 24V de CC a equipos industriales o 12V/19V de CC de salida (nominal) a dispositivos de red comunes, lo cual aumenta el número de aplicaciones de productos.

StarTech.com le ofrece productos que extienden sus redes a ubicaciones remotas situadas a distancias extremas, lo cual permite el máximo ajuste a escala. Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito multilingüe de por vida desde Norteamérica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Cámaras con alimentación PoE y zoom panorámico/inclinación

• Clientes delgados (ordenadores)

• Ordenador todo en uno con pantalla táctil

• Pantalla remota de señalización digital

Características

• INYECTOR POE GIGABIT DE ALTA POTENCIA + DIVISOR: Alimenta dispositivos que no son PoE utilizando una infraestructura de red en la que no se dispone de alimentación; Divide la conexión PoE (máx. 60W) en datos RJ45 y alimentación DC (Tipo N Barrel)

• ESPECIFICACIONES TECNICAS: Kit de Inyector / Divisor de 1 Gbps | Inyector: Salida de 60W | Divisor: Salida de energía 12/19/24VDC | IEEE 802.3bt/af/at | 100m | 10/100/1000 Mbps Auto Negociación | Midspan| Carcasa metálica

• CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE FÁCIL: El kit incluye Divisor Ultra PoE | Inyector PoE | Adaptador de corriente universal | Cables de alimentación (NA/JP, UK,EU,AU) | 2 cables de enchufe DC | Cable RJ45/ LAN | Manual de usuario

• FÁCIL INSTALACIÓN: Se necesita una configuración mínima; el voltaje de salida se selecciona mediante un simple interruptor y cuenta con indicadores LED de estado, proporcionando energía a equipos como quioscos de venta y señalización digital

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: StarTech.com ofrece 2 años de garantía en este inyector de ultra alimentación por Ethernet/ UPoE de un solo puerto y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida 24/5 con sede en Norteamérica

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Estándares Industriales	IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.3af PoE
		IEEE 802.3at PoE+
		IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)

Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	328.0 ft [100 m]
	Distancia Máxima	100m [328ft]
	Control de Flujo	No compatible con control de flujo (Todos los puertos son tipo pase de pin a pin)
	Capacidad de Administración Remota	No
	MDIX Automático	No
	Soporte Full Duplex	No
	Jumbo Frame Support	No
	Arquitectura de Conmutación	No compatible con arquitectura de conmutación
	Especificaciones Generales	Uso de alimentación por PoE: 60W+ 40W 20W
		Voltaje compatible: 12V 19V 24V
	MTBF	50.000 horas a 25 grados C
Conector(es)		
	Conector A	1 - RJ-45 (PoE+)
		4 - RJ-45 (PoE+)
	Conector B	1 - RJ-45
Observaciones / Requisitos		
	Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
		• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
		• United States Patent No. 6,650,622
		• United States Patent No. 7,457,250
		• United States Patent No. 8,155,012

		• United States Patent No. 8,902,760
		• United States Patent No. 8,942,107
		• United States Patent No. 9,019,838
		• United States Patent No. 9,049,019
		• United States Patent Application No. 14/695,456
		• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación del sistema
		1 - Alimentación PoE en uso
		1 - Modo generación anterior
		3 - Uso de alimentación PoE de 20W/40W/60W+
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2A
	Tensión de Salida	54 DC
	Alimentación de Salida	12VDC @ 5A
		19VDC @ 3.15A
		24VDC @ 2.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Consumo de Energía	71.82
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to 50 degrees C
	Temperatura de Almacenamiento	-10 to 70 degrees C
	Humedad	5% a 90% de humedad relativa, sin condensación
Características		

Físicas		
	Color	Black & Brown
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	15.4 in [39.0 cm]
	Ancho del Producto	9.2 in [23.3 cm]
	Altura del Producto	3.3 in [8.5 cm]
	Peso del Producto	10.6 oz [300.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	15.6 in [39.6 cm]
	Ancho de la Caja	9.3 in [23.6 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.0 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Multiplicador PoE
		1 - Inyector PoE
		1 - Adaptador universal de alimentación
		4 - Cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
		2 - Cables con conector para CC
		1 - Cable de red RJ45
		1 - Manual del Usuario
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.