

USB till fiberoptik-omvandlare - 100 Mbit/s - USB 2.0 till fibernätverksadapter - 100Base-FX SC hona Duplex Multimode Fiber/MMF-kompatibel - 2 km - Kompakt USB till fiber LAN

Produkt ID: US100A20FXSC



Med denna USB till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 2.0-porten (Type-A) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. Windows® och Mac-kompatibel. Nätverksadaptern ger en 100 Mbps Ethernet-anslutning och en 100BASE-FX SC optisk sändtagare.

Med en optisk sändtagare för 100BASE-FX-nätverk levererar USB till fiber-omvandlaren nätverksanslutning med ett maximalt område på 2 km över multimodefiber.

För en pålitlig fiberanslutning skyddar denna USB-till-fiberoptik-omvandlare ditt nätverk från problem mot elektroniska störningar - ett vanligt problem för Ethernet-kopparnätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Den strömförses direkt från USB 2.0-porten så att den är enkel att ansluta när du är på språng.

Kom igång snabbt. Denna USB till fiberoptik-omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows och Linux®. När du ansluter adaptern till en USB-port installerar du bara drivrutinerna och adaptern är redo att sända över ett fibernät.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta
- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 100 Mbit/s | 1x SC hona Duplex | ASIX AX88772C | 1x USB 2.0 Type A | Multi-Mode Fiber | 1 310 nm | 2 km/1,2 mi | VLAN-bussdriven | Windows, Windows Server, MacOS, Linux LTS-kärna
- **LÄTTANVÄND USB TILL FIBEROPTIK-OMVANDLARE:** Används med dator med USB och är perfekt för tillfällig åtkomst till ett fiber-LAN och användare med bärbar dator utan internt fibernätverkskort
- **KOMPAKT FORMFAKTOR:** Bärbar och kan enkelt tas med i en vanlig datorväska om så behövs; ingen strömadapter vilket betyder färre sladdar att bära samt snabb och enkel installation
- **LÄTT ATT PLACERA UT:** Integrerad SC MM-fiberanslutning som gör monteringen både enkel och förutsägbar; färre delar som kan skadas eller tappas bort jämfört med en öppen SFP-lösning
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna fibernätverksadapter stöds under 2 år av StarTech.com med gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Fiber Ethernet

Busstyp	USB 2.0
Industristandarder	IEEE802.3x 100BASE-FX IEEE 802.1q VLAN taggning
Chipset-ID	ASIX Electronics - AX88772C

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
Maximalt avstånd	2 km (1.2 mi)
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	1310nm
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	100 Mbps
Promiscuous Mode	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - Fiber Optic SC Female

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022
	Mac OS X® 10.9 to 10.14
	Linux® kernel 3.5 and up - LTS Versions only

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	1 - Länk/aktivitet

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5V DC

	Utspanning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	7.7 in [195 mm]
	Produktlängd	6.7 in [17 cm]
	Produktbredd	5.5 in [14 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [53 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
	Paketets bredd	5.6 in [14.2 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.6 oz [102.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Nätverksadapter
		1 - snabbstartsguide
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.