

USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare - 1000Base-SX SC

Produkt ID: US1GA30SXSC



Med denna USB till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 3.0-porten (Type-A) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. Windows® och Mac-kompatibel. Nätverksadaptorn ger en 1000 Mbps Ethernet-anslutning och en 1000BASE-SX SC optisk sändtagare.

Denna USB till fiberoptik-omvandlare är utrustad med en optisk sändtagare för 1000BASE-SX-nätverk, vilket ger nätverksanslutningar med ett maximalt intervall på 550 m över multimodefiber.

Denna USB-till-fiber-omvandlare ger pålitlig anslutning, samtidigt skyddas ditt nätverk mot problem från elektroniska störningar - ett vanligt problem med Ethernet-kopparnätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Den strömförses direkt från USB 3.0-porten så att den är enkel att ansluta när du är på språng.

Kom igång snabbt. Denna omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows, Mac och Linux®. När du ansluter adaptorn till en USB-port installerar du bara drivrutinerna och adaptorn är redo att sända över ett fibernät.

US1GA30SXSC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta

- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- Ger fibernätverksanslutning för bärbara datorer eller surfplattor
- Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage.
- Lägg till en 1000 Mbps 1000BaseSX SC Ethernet-anslutning via ett USB 3.0 Type-A-gränssnitt
- Bärbar design utan behov av en extern strömadapter (busstriven)
- 1000Base-SX 1X9 SC optisk sändtagare
- 550 meters täckningsområde över multimodefiber
- Certifierade drivrutiner för Windows, MacOS och Linux
- Plug-and-play-installation
- Wake-On-LAN-stöd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Fiber Ethernet
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE802.3z 1000BASE-SX IEEE 802.1q VLAN taggning
Chipset-ID	Realtek - RTL8153-VB-CG Microsemi - VSC8211XVW

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
Maximalt avstånd	550 m / 1804 ft

Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	9 pin USB 3.0 A Fiberoptisk SC duplex
----------------	------------------------------------------

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019 macOS 10.9 - 10.14, 11.0 Linux®-kernel 3.5 till 4.11.x, endast LTS-versionerna
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström Länk/aktivitet
-----------------	-------------------------

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Luftfuktighet	5% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	7.7 in [19.5 cm]



Produktlängd	6.7 in [17 cm]
Produktbredd	5.5 in [14 cm]
Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
Produktvikt	3.9 oz [110 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [54 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Nätverksadapter snabbstartsguide
-----------------	-------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

