

USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort

Productcode: US1GC301AU



Nu kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gigabit netwerk via de USB-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop of desktop en connectiviteit toevoegen voor een extra USB (Type-A) randapparaat. Deze gigabit Ethernet (GbE) netwerkadapter biedt een betrouwbare netwerkverbinding zonder dat u stuurprogramma's hoeft te installeren. De adapter is direct gebruiksklaar - met native stuurprogramma ondersteuning voor een snelle installatie. Deze adapter is een geweldige metgezel voor uw MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12, Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1 of ander apparaat.

De USB-C netwerkadapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte dankzij USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). U hebt snel toegang tot zeer grote bestanden via het netwerk met gigabitsnelheden.

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C Type-C™ poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter chipset biedt native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™, Windows® 8.1 en ondersteunt Mac OSX (10.10) met stuurprogramma-installatie.

De USB-C connector is kleiner en gebruiksvriendelijker dan vorige USB connectors. Dankzij het omkeerbare design kunt u deze in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst; zonder frustratie of het risico dat poorten worden beschadigd.

Dankzij het compacte design is deze USB-C netwerkadapter net zo mobiel als uw laptop, perfect voor ultramobile apparaten met een USB-C poort, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. De netwerkadapter heeft busvoeding, waardoor u onderweg gemakkelijk verbinding kunt maken.

Sommige computers met USB Type-C hebben slechts één poort voor externe aansluitingen. Deze Ethernet-adapter heeft een geïntegreerde USB Type-A poort, waardoor u een extra randapparaat, zoals een USB muis, kunt aansluiten.

De US1GC301AU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg gigabit Ethernet-capaciteit toe aan uw MacBook, Chromebook Pixel, Dell XPS 12 of Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1
- Verander uw USB-C poort in een gigabit LAN RJ45 poort
- Voeg een extra USB-randapparaat toe met uw netwerkadapter

Eigenschappen

- Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding toe aan uw computer via een USB Type-C poort
 - Is geschikt voor de nieuwste MacBook, Chromebook Pixel™ en andere laptop- en desktopcomputers met een USB-C poort
 - Thunderbolt 3 port compatible
 - Voeg een USB Type-A poort toe aan uw computer voor de aansluiting van een extra randapparaat
 - Native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™ en Windows® 8.1 voor eenvoudige installatie
 - Ondersteunt Mac OS 10.10 met stuurprogramma-installatie
 - Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
 - Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit
 - Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
 - Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
 - Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
 - Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
 - Tot 4K Jumbo Frame ondersteuning
 - Ondersteunt Wake-on-LAN
 - IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning
-

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.1 Gen 1
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Chipsetcode	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL812

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	4K max.

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0
Externe poorten	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) RJ-45

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 macOS 10.6 tot 10.15, 11.3 en hoger - <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - 10/100 verbinding/activiteit (groen)
	1 - gigabit verbinding/activiteit (geel)
	Geel: Gigabit koppeling/activiteit

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Form Factor	Aangesloten kabel
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	8.0 in [20.3 cm]
Lengte product	10.8 in [27.5 cm]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [17.0 mm]
Gewicht product	1.3 oz [38.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92.0 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

USB-C naar GbE netwerkadapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

