

Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red NIC Ethernet RJ45 USB Tipo C  
USB 3.0/USB 3.1 - Adaptador LAN Compatible con Thunderbolt 3 -  
Win/Mac/Chromebook

ID del Producto: US1GC30DB



Este adaptador de USB-C™ a Ethernet Gigabit le permite conectarse fácilmente a una red Ethernet por cable, con soporte total de ancho de banda Gigabit, a través del puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 de su ordenador portátil, tableta o de sobremesa.

El adaptador USB Type-C™ a Ethernet Gigabit añade un solo puerto Ethernet RJ45 con soporte Gigabit, que aprovecha el rendimiento del USB 3.0, también conocido como USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). Puede acceder a archivos muy grandes a través de la red a velocidades de Gigabit. La compatibilidad con funciones como las tramas jumbo, el etiquetado VLAN y Wake-on-LAN (WOL, reinicio en remoto), proporciona un rendimiento de red Gigabit versátil tanto para su uso en empresa como para oficinas en casa.

Póngase en marcha rápidamente. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de tu portátil y conectarse a la red. El chipset del adaptador de red ofrece compatibilidad con controladores nativos para las últimas versiones de Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, lo que proporciona una configuración sencilla.

Con un diseño compacto, ligero y sin cables, este adaptador de red USB Gigabit portátil es el accesorio ideal para su MacBook Pro, Dell™ XPS u otro ordenador portátil o de sobremesa con USB-C. Se alimenta directamente desde el puerto USB, lo que facilita la conexión esté donde esté.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Añada una conexión de red por cable a su portátil, tableta u ordenador de sobremesa equipado con USB-C
- Añada capacidades Gigabit Ethernet a su ordenador de sobremesa o portátil, sin necesidad de abrir el ordenador ni ocupar una ranura de expansión disponible
- Conecte su portátil a una red Gigabit allá donde vaya: ideal para empresas, oficinas domésticas o trabajadores móviles

## Características

- CONECTIVIDAD POR CABLE SEGURA: El adaptador de USB C a Gigabit Ethernet le permite conectarse a una red GbE desde un portátil USB-C/Thunderbolt 3 incl. Apple MacBook/MacBook Pro, Microsoft Surface, y HP EliteBook
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: USB-C 3.0 o TB3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps con Auto-Negociación | Realtek RTL8153 | Tramas Jumbo de 9K | VLAN | Wake on LAN | Alimentado por USB | Descarga de Verificación IPv4/IPv6
- MÁXIMA PORTABILIDAD: Su diseño compacto, ligero y sin cables hace que este adaptador de red Gigabit / NIC USB Tipo C conecte de forma segura su portátil a una red Gigabit Ethernet allá donde vaya
- PLUG-AND-PLAY SIN CONDUCTOR: Configuración rápida y compatibilidad con Windows XP/7/8.1/10, Windows Server 2016, Linux LTS Kernel 3.14, MacOS 10.11 a 10.15, Chrome OS
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: StarTech.com ofrece una garantía de 2 años para este adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet y un soporte técnico gratuito y multilingüe de por vida con sede en Norteamérica

---

### Hardware

[Política de Garantía](#)    [2 Years](#)

---

Cantidad de Puertos	1
Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RLT8153

---

#### Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
Jumbo Frame Support	9K max.

---

#### Conecotor(es)

Tipo(s) de Conecotor(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Puertos Externos	1 - RJ-45

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM  Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022  macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 El etiquetado VLAN no es soportado en macOS  Linux Kernel 2.6.25 and up - LTS Versions only
-------------------	---

---

#### Observaciones / Requisitos

---

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible
Nota	macOS no soporta Tramas Jumbo

---

**Indicadores**

Indicadores LED	1 - Alimentación
	1 - Actividad

---

**Requisitos de Energía**

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 5% ~ 90%

---

**Características Físicas**

Color	Negro
Form Factor	Dongle (conector de llave)
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.0 in [5.1 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.3 oz [9.0 g]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Red
---------------------	----------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

