

USB-C naar Gigabit Ethernet Adapter, 1Gbps NIC USB 3.0/USB 3.1 Type C Network Adapter, 1GbE USB-C naar RJ45/LAN Poort, Thunderbolt 3 Compatibel, Windows/MacBook Pro/Chromebook

Productcode: US1GC30DB




Deze USB-C™ naar Gigabit Ethernet adapter maakt het u mogelijk om gemakkelijk te verbinden met een vaste Ethernet-netwerk met volledige Gigabit bandbreedte-ondersteuning, via de USB-C of Thunderbolt™ 3 poort op uw laptop, tablet of desktopcomputer.

De USB Type-C™ naar Gigabit Ethernet adapter ondersteunt een enkele RJ45 Ethernetpoort met Gigabit-ondersteuning, door de snelheid van USB 3.0, die ook bekend staat als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) te benutten. Via het netwerk kunt u met gigabitsnelheden toegang verkrijgen tot zeer grote bestanden. Plus, met ondersteuning van functies zoals Jumbo Frames, VLAN tagging en Wake-on-LAN (WOL), biedt de adapter een veelzijdige gigabit netwerkprestatie voor zowel thuis- als zakelijke gebruikers.

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapterchipset biedt native stuurprogramma ondersteuning voor laatste versies van Windows®, macOS, Linux® en Chrome OS™, wat een gemakkelijke set-up biedt.

Deze draagbare USB Gigabit netwerkadapter, compact, licht en met een kabelloos ontwerp, is het ideale accessoire voor uw Macbook Pro, Dell™ XPS of andere met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer. De netwerkadapter wordt direct gevoed vanaf de USB-poort, waardoor u onderweg gemakkelijk verbinding kunt maken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een vaste netwerkverbinding toe aan uw met USB-C uitgeruste laptop, tablet of desktopcomputer
- Voeg Gigabit Ethernet-mogelijkheden toe aan uw desktop of laptop zonder de computer te hoeven openen of een beschikbare uitbreidingsleuf te moeten gebruiken
- Sluit uw laptop aan op een gigabit netwerk waar u ook naartoe gaat - ideaal voor kleine bedrijven, thuishkantoren en mobiele werknemers

Eigenschappen

- **VEILIGE DRAADVERBINDING:** Met deze draagbare USB-C naar Gigabit Ethernet adapter kunt u verbinding maken met een GbE-netwerk vanaf USB-C/Thunderbolt 3-laptops, zoals MacBook/MacBook Pro, Surface/Surface Book, & Chromebook
- **TECH SPECS:** USB-C 3.0 of TB3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation | Realtek RTL8153 | 9K Jumbo Frame | VLAN | Wake on LAN | USB Powered | IPv4/IPv6 Checksum Offloading
- **MAXIMALE MOBILITEIT:** Compact, lichtgewicht en kabelloos ontwerp zorgen ervoor dat deze USB Type C NIC / Gigabit Netwerkadapter uw laptop veilig verbindt met een Gigabit Ethernet Network, waar u ook heen gaat
- **DRIVERLESS PLUG-AND-PLAY:** Snelle installatie en compatibiliteit met Windows XP/7/8.1/10, Windows Server 2016, Linux LTS Kernel 3.14, MacOS 10.11 tot 10.15, Chrome OS
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB-C naar Gigabit adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Poorten	1
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Chipsetcode	Realtek - RLT8153

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Externe poorten	1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.7 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 VLAN tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS Linux Kernel 2.6.25 en hoger - Alleen LTS-versies
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en	Beschikbare USB Type-C poort
-------------	------------------------------

kabelvereisten

Notitie

Jumbo frames worden niet meer ondersteund in macOS

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Power

1 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron

Gevoed via USB

Ingangsspanning

5V DC

Uitgangsspanning

5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid

5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart

Form Factor

Dongle

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

2.0 in [5.1 cm]

Breedte product

0.8 in [2.0 cm]

Hoogte product

0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product

0.3 oz [9.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking

5.6 in [14.3 cm]

Breedte Verpakking

6.8 in [17.2 cm]

Hoogte Verpakking 1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.9 oz [54.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Netwerkadapter

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.