

Adaptateur réseau 5G - Carte réseau externe USB 3.0 vers 5 Gigabit Ethernet - 5GBASE-T

N° de produit: US5GA30



Dotez votre ordinateur portable d'un accès réseau 5G à l'aide d'un port USB-A. Cet adaptateur réseau Gigabit USB 3.0 type-A vous offre un accès Internet et réseau Ethernet filaire. L'adaptateur NBASE-T est compatible avec 4 vitesses, dont IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T), IEEE 802.3U (100BASE-TX) et 802.3ab (1000BASE-T).

Idéal pour le bureau ou la maison, l'adaptateur réseau prend en charge une bande passante totale de 5 Gigabit en exploitant les performances de l'USB 3.0. Vous pouvez accéder rapidement à des fichiers très volumineux sur un réseau 5 Gigabit (en utilisant un câblage CAT6), ce qui vous fait gagner un temps précieux chaque jour.

Mise en œuvre rapide. Branchez simplement cet adaptateur USB-A vers Ethernet au port USB de votre ordinateur portable et connectez-vous à votre réseau. Le chipset Aquantia AQC111U offre une prise en charge native des pilotes pour Linux. Tout système d'exploitation Windows sans pilote sera automatiquement invité à télécharger le logiciel directement à partir de l'adaptateur, assurant ainsi une installation rapide sans accès à Internet.

Compact et portable, cet adaptateur réseau USB Gigabit est l'accessoire d'ordinateur portable ou l'adaptateur réseau de bureau idéal. Vous n'avez pas besoin d'avoir un adaptateur d'alimentation avec vous pour l'utiliser, car il est alimenté directement par le port USB hôte.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Adaptateur USB Type-A vers RJ45 prenant en charge la gestion de réseau 5 Gigabit via USB 3.0
- Connectez-vous à 2,5 Gb/s en cas de connexion à un réseau 2.5GBASE-T
- USB 3.0/3.1 Type-A / 1x RJ45 / 5 Gbps Multi-Gigabit / 4 vitesses 100Mbps/1G/2.5G/5G Auto-négociation / Marvell AQC111U - NBASE-T/5GBASE-T / 16K Jumbo Frame / WoL / VLAN / alimenté par USB / 2an de garantie
- **LARGEUR DE BANDE MAXIMALE** : Tirez parti de NBASE-T avec USB-A pour des vitesses de 5 et 2,5 Gb/s sur les câbles Cat 5e existants sans avoir à dépenser de la Cat 6A ou de la fibre / L'auto-négociation à 4 vitesses fournit une largeur de bande maximale
- **COMPATIBILITÉ** : prend en charge de nombreux systèmes d'exploitation et hyperviseurs, y compris Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux LTS Kernel 4.19+

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Marquage VLAN IEEE 802.1Q
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T

	IEEE 802.1p QoS
ID du chipset	Aquantia - AQC111U
Performance	
Wake On Lan	Oui
Type de fibre optique	Cuivre
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Réseaux compatibles	5G/2.5G/1G/100 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Jumbo Frame Support	16K max.
Promiscuous Mode	Oui
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, 2019, 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Linux Kernel 4.4 - 4.19 (versions LTS uniquement)
Indicateurs	
Indicateurs lumineux	1 - DEL vert / ambre : Vitesse de liaison 1 - DEL vert : Activité/liaison
Alimentation	
Source d'alimentation	Alimentation par USB
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC
Conditions	

environnementales

Température de fonctionnement	0 to 70
Température de stockage	10 to ~ 80
Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Dongle
Longueur du produit	11.2 in [28.5 cm]
Largeur du produit	1.5 in [3.9 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Poids du produit	2.9 oz [81.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	3.8 oz [108.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur réseau USB
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis