

Adattatore da USB-A a Ethernet 5GbE- NIC NBASE-T - USB 3.0 Tipo A 2.5 GbE /5 GbE
Multi Velocità Gigabit Network - Laptop USB 3.1 a RJ45/LAN - SurfaceBook HP EliteBook
ZBook X1 Carbon

ID prodotto: US5GA30



Possibilità di accesso alla rete 5G dal computer laptop tramite una porta USB A. Questo adattatore di rete da USB 3.0 Type A a Gigabit consente di accedere alla rete Ethernet cablata e a Internet. L'adattatore NBASE-T è compatibile con 4 velocità, tra cui IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T), IEEE 802.3U (100BASE-TX) e 802.3ab (1000BASE-T). Potenti connessioni di rete a 5 Gigabit Ideali per l'uso in ufficio o a casa, l'adattatore di rete supporta la larghezza di banda completa di 5 Gigabit sfruttando le prestazioni della tecnologia USB 3.0. Consente di accedere rapidamente a file di grandi dimensioni su una rete da 5 Gigabit (utilizzando un cablaggio CAT6) e di risparmiare tempo prezioso ogni giorno.

Ideale per l'uso in ufficio o a casa, l'adattatore di rete supporta la larghezza di banda completa di 5 Gigabit sfruttando le prestazioni della tecnologia USB 3.0. Consente di accedere rapidamente a file di grandi dimensioni su una rete da 5 Gigabit (usando cavi CAT6), risparmiando tempo prezioso ogni giorno.

L'operatività è immediata. Basta inserire questo adattatore da USB-A a Ethernet nella porta USB del computer laptop e connettersi alla rete. Il chipset Aquantia AQC111U fornisce il supporto nativo dei driver per Linux. Nel caso di sistemi operativi Windows senza driver il software verrà automaticamente scaricato direttamente dall'adattatore, garantendo un'installazione rapida che non richiede accesso a Internet.

Compatto e portatile, questo adattatore di rete USB Gigabit è un accessorio ideale per adattatori di rete desktop o computer laptop. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, poiché è alimentato direttamente dalla porta USB host.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- L'adattatore da USB Type-A a RJ45 supporta la rete da 5 Gigabit tramite USB 3.0
- Connessione a 2,5 Gbps quando è collegato a una rete 2.5GBASE-T
- USB 3.0/3.1 Type-A - 1x RJ45 - 5 Gbps Multi-Gigabit - 4 Velocità 100Mbps/1G/2.5G/5G
Auto-Negoziante - Marvell AQC111U - NBASE-T/5GBASE-T - Jumbo Frame 16K - WoL - VLAN -
Alimentazione USB - Supporto 2 anni
- MASSIMA LARGHEZZA DI BANDA: Sfrutta NBASE-T con USB-A per velocità di 5 Gb/s e 2,5 Gb/s sui cavi Cat 5e esistenti senza dover ricorrere a Cat 6A o fibra - L'auto-negoziante a 4 velocità garantisce sempre la massima larghezza di banda
- COMPATIBILITÀ: supporta molti sistemi operativi e hypervisor, tra cui Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux LTS Kernel 4.19 e versioni successive

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1
Standard del settore	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Tagging VLAN IEEE 802.1Q
	IEEE 802.3u 100Base-TX

		IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T
		QoS IEEE802.1p
	ID chipset	Aquantia - AQC111U
Prestazioni		
	Wake On Lan	Sì
	Tipo fibra	Rame
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Reti compatibili	5G/2.5G/1G/100 Mbps
	Auto MDIX	Sì
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Jumbo Frame Support	16K max.
	Promiscuous Mode	Sì
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, 2019, 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Linux Kernel 4.4 - 4.19 (Solo Versioni LTS)
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Verde/ambra: Velocità di collegamento
		1 - LED verde: Collegamento/attività
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione ingresso	5V DC

	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0 to 70
	Temperatura di conservazione	10 to ~ 80
	Umidità	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Form Factor	Dongle
	Lunghezza prodotto	11.2 in [28.5 cm]
	Larghezza prodotto	1.5 in [3.9 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
	Peso prodotto	2.9 oz [81.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.6 in [14.2 cm]
	Larghezza del Pacco	6.7 in [17.0 cm]
	Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.8 oz [108.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore di rete USB
		1 - guida di avvio rapido
Informazioni sulla garanzia		

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.