

5G ntverksadapter - USB 3.0 Type-C till 5 Gbit/s Ethernet-ntverksadapter - 5GBASE-T/NBASE-T/4-Speed - USB-C till Multi-Gigabit Ethernet NIC

Product ID: US5GC30



Lgg till 5G ntverkstkomst till din brbara dator med hjlp av en USB-C-port. Denna USB 3.0 Type-C till Gigabit-ntverksadapter ger dig trdbunden Ethernetntverks- och internettkomst. NBASE-T-adaptorn r 4-speed-kompatibel, inklusive IEEE 802.3bz (2,5G/5GBASE-T), IEEE 802.3U (100BASE-TX) och 802.3ab (1000BASE-T).

Kraftfulla 5 Gigabit-ntverksanslutningar Ntverksadaptorn r idealisk fr kontoret eller hemmet och stder full 5 Gigabit-bandbredd genom att utnyttja prestandan frn USB 3.0. Du fr snabb tkomst till mycket stora filer ver ett 5 Gigabit-ntverk (med hjlp av CAT6-kabel) och sparar vrdefull tid varje dag.

Kom igng snabbt. Koppla helt enkelt in dennaUSB-Ctill Ethernet-adaptori USB-porten p din brbara dator och anslut till ditt ntverk. AquantiaAQC111Uchipset erbjuder inbyggt std fr drivrutiner fr Mac OS och Linux. Alla Windows-operativsystem utan drivrutinen uppmanas att automatiskt hmta programvaran direkt frn adaptorn, vilket garanterar en snabb installation utan internettkomst.

Denna USB Gigabit-ntverksadapter r kompakt och brbar och r den idealiska ntverksadaptorn fr stationra datorer eller tillbeh r brbara datorer. Du behver inte ta med dig en strmadapter fr att anvnda den eftersom den strmstts direkt frn USB-vrdporten.

StarTech.com utfr grundlig kompatibilitets- och prestandatestning p alla vra produkter fr att skerstlla att vi mter eller vertrffar branschstandarder och tillhandahller hgkvalitativa produkter till IT-proffs. Vra lokala tekniska rdgivare p StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjrer fr att ge std till vra kunder bde fre och efter frsljning.

US5GC30tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

Features

- USB Type-C till RJ45-adapter med std fr 5 Gigabit-ntverk via USB 3.0
- Anslut med 2,5 Gbps nr du r ansluten till ett 2.5GBASE-T-ntverk
- IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T) kompatibel
- Kompatibel med IEEE 802.3u och 802.3ab (100BASE-TX och 1000BASE-T)
- Strmfres direkt frn USB-portar

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Portar	1
	Grnssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Busstyp	USB 3.1 Gen 1
	Industristandarder	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Industristandarder	IEEE 802.1q VLAN Taggning
	Industristandarder	IEEE 802.3u 100Base-TX
	Industristandarder	IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T
	Industristandarder	IEEE802.1p QoS
	Chipset-ID	Aquantia - AQC111U

Prestanda	Fibertyp	Copper
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Kompatibla ntverk	5G/2.5G/1G/100 Mbps
	Auto MDIX	Yes
	Std fr full-duplex	Yes
	Jumbo Frame Support	16K max.
	Promiscuous Mode	Yes

Kontakt(er)	Connector A	USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps)
	Connector A	RJ-45
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2019 Linux Kernel 4.4 - 4.19 (endast LTS-versioner) Mac OS 10.11 - 10.14
Indikatorer	LED-indikatorer	Grn/orange: Lnk/hastighet
	LED-indikatorer	Grn LED: Lnk/aktivitet
Strm	Power Source	USB-Powered
Milj	Drifttemperatur	0 to 70
	Frvaringstemperatur	10 to ~ 80
	Luftfuktighet	5% till 90% RH icke-kondenserande
Utseende	Frg	Black
	Form Factor	Dongle
	Produktlngd	11.2 in [2.8 cm]
	Produktbredd	1.5 in [38.900 mm]
	Produktthjd	0.9 in [24.000 mm]
	Produktvikt	2.9 oz [81.000 g]
Frpackning	Package Length	5.6 in [1.4 cm]
	Package Width	6.7 in [1.7 cm]
	Package Height	1.2 in [30.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	3.8 oz [108.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	USB-C-ntverksadapter
	Ingr i paketet	snabbstartsguide

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**

