

10/100/1000 Mbps Gigabit 1 Port USB over IP Device Server - Enkel geschikt voor Windows 7 / XP / Vista

Productcode: USB1000IP



Deze gigabit USB-over-IP apparaatserver is een eenvoudige en comfortabele manier voor het uitbreiden en delen van een USB-apparaat over lange afstanden, en is deze apparaatserver geschikt voor meerdere gebruikers die op uw netwerk zijn aangesloten. Bovendien ondersteunt de apparaatserver gigabit (1000 Mbps) snelheden, zodat uw aangesloten apparaten sneller werken dan traditionele 10/100 Mbps apparaatservers.

De veelzijdige apparaatserver wordt direct aangesloten op uw pc, of hij werkt met uw bestaande netwerkkapparaten (bijvoorbeeld hubs, routers, switches), zodat hij eenvoudig in uw huidige netwerkinfrastructuur kan worden geïntegreerd. Deze apparaatserver is ideaal voor het aansluiten en delen van USB-apparaten (bijvoorbeeld kaartlezers, digitale camera's, webcams, printers en scanners) met meerdere netwerkgebruikers. Bovendien kunt u meerdere apparaatservers op hetzelfde netwerk gebruiken, waardoor u zelfs nog meer USB-randapparaten kunt aansluiten en delen.

Bij de USB-over-IP apparaatserver wordt op Windows gebaseerde software geleverd: een eenvoudige interface voor het aansluiten, bewaken en besturen van het aangesloten apparaat via uw lokale netwerk (LAN). Daarnaast communiceert de software direct met de apparaatserver, zodat hij in Virtual Machine (VM) omgevingen kan worden gebruikt, als meerdere VM's dezelfde hardwareset gebruiken.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit





## Toepassingen

- Deel een opslagmedium (externe harde schijf) met meerdere gebruikers op uw IP-netwerk
- Deel de toegang tot digitale fotografische apparatuur via het netwerk in omgevingen voor beeldbewerking / grafisch ontwerp
- Perfect voor het delen van een printer, faxapparaat of scanner met meerdere gebruikers
- Verleng een webcam met hoge resolutie via een standaard netwerk voor gebruik door meerdere gebruikers
- Functioneert als een USB-verlenger, zodat USB seriële adapters kunnen worden aangesloten in afgelegen gedeeltes van een industriële of medische omgeving

## Eigenschappen

- Tot 30 MBps overdrachtssnelheid — identiek aan een directe aansluiting op een USB-poort van een pc
- Ondersteunt gigabit en 10/100 Mbps snelheden (automatische detectie)
- Ondersteunt Auto-MDIX
- Inclusief op Windows gebaseerde software voor het beheren en controleren van uw aansloten apparaat
- Ondersteunt meerdere apparaatservers op hetzelfde netwerk
- Ondersteunt gecombineerde USB 2.0-apparaten, zoals all-in-one multifunctionals
- Compatibel met USB UHCI / OHCI / EHCI
- Ondersteunt automatische verbinding met het apparaat na een reboot
- Voldoet aan de high-speed USB 2.0-specificaties

---

### Hardware

|                |         |
|----------------|---------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Poorten        | 1       |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Industriestandaarden | IEEE 802,3-2002         |
| Chipsetcode          | Elite Silicon - E3868M1 |

---

#### Prestaties

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | USB: 480 Mbit/s<br>Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|

---

#### Connector(en)

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Type connector(en) | 1 - RJ-45<br>1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
|--------------------|--------------------------------------------------|

---

#### Software

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Besturingssystemen | Windows® 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64) |
|--------------------|--------------------------------------------|

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Notitie | Het aansluiten van USB-hubs wordt niet ondersteund |
|---------|----------------------------------------------------|

---

#### Indicatoren

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| LED-indicatoren | 1 - Ethernet-verbinding<br>1 - Ethernet-activiteit |
|-----------------|----------------------------------------------------|

---

#### Voeding

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Voedingsbron          | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning       | 100 - 240 AC                  |
| Ingangsstroom         | 0.48A                         |
| Uitgangsspanning      | 5 DC                          |
| Uitgangsstroom        | 3A                            |
| Polariteit pin midden | Positief                      |
| Stekkertype           | H                             |
| Vermogensopname       | 15                            |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 5°C to 50°C (41°F to 122°F)                                                               |
| Opslagtemperatuur   | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)                                                            |
| Vochtigheid         | 20% - 80% rel. luchtvochtigheid bij gebruik<br>15% - 90% rel. luchtvochtigheid bij opslag |

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Zwart           |
| Lengte product  | 3.1 in [8.0 cm] |
| Breedte product | 1.6 in [4.0 cm] |
| Hoogte product  | 0.8 in [2.0 cm] |
| Gewicht product | 1.3 oz [37.0 g] |

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 8.6 in [21.8 cm]  |
| Package Width            | 6.3 in [16.0 cm]  |
| Package Height           | 1.7 in [4.4 cm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 12.6 oz [358.0 g] |

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - Gigabit USB IP apparaat server<br>1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)<br>1 - Driver-CD<br>1 - Handleiding |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Garantiebepalingen

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Jaar |
|----------|--------|

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.