

1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m

Productcode: USB110EXT2



Met de USB110EXT2 USB 1.1 Verlenger kunt u een USB 1.1-verbinding tot op 40 meter afstand verlengen via standaard Cat5 of Cat6 UTP-bekabeling, wat de normale beperking van 4,5m voor USB 1.1-apparaten overstijgt en ervoor zorgt dat het computersysteem veilig op een externe locatie kan worden geplaatst.

De USB-verlenger heeft een compact ontwerp waarvoor geen externe voeding nodig is, wat het de ideale oplossing maakt voor afgelegen USB-camera's, toetsenborden, muizen of andere invoerapparaten in omgevingen waar de installatieruimte of de toegang tot stopcontacten beperkt is.

De verlenger kan maximaal 300mA aan stroom leveren (indien vanaf de computer voorzien van 500mA) en is volledig compatibel met de USB 1.1-specificatie met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 12 Mbit/s.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Beveiligde omgevingen waar de computer moet worden geplaatst op een veilige, ontoegankelijk locatie, weg van toetsenbord, muis, camera of andere USB-invoerapparatuur
- Gebruik reeds aangelegde Cat5/Cat6-bekabing om USB 1.1-aansluitingen te verlengen naar verschillende ruimtes
- Verminder de wirwar van bekabeling en het moeten gebruiken van tussenliggende

USB-hubs/repeaters door het leggen van een enkele, eenvoudig te installeren Cat5/Cat6-kabel

- Industriële omgevingen waar de computer op veilige afstand moet worden geplaatst van mogelijke storingen of vervuiling

Eigenschappen

- Maximale verlenging van 40m via Cat5- of Cat6-bekabeling
- Full-speed USB 1.1-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 12 Mbit/s
- 8 kV contactbeveiliging en 16 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
- 1x USB 1.1-poort, 1x RJ45-poort
- Geen drivers of software nodig
- Geïntegreerde USB-kabels
- Efficiënt circuitontwerp levert maximaal 300mA aan stroom op de afgelegen locatie

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5e UTP of beter

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	12 Mbit/s
Max. afstand	40 m / 131 ft

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	RJ-45
Aansluitingen externe eenheid	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	RJ-45

Software



Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Lengte product 3.3 in [85.0 mm]
Breedte product 1.6 in [40.0 mm]
Hoogte product 1.0 in [25.0 mm]
Gewicht product 3.9 oz [110.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1
Package Length 5.0 in [12.8 cm]
Package Width 5.0 in [12.8 cm]
Package Height 2.4 in [60.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt) 6.0 oz [170.0 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

USB 1.1 Verlenger Lokale Eenheid

USB 1.1 Verlenger Externe Eenheid

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

