

1 port USB över Cat5/Cat6 Ethernet-förlängare - upp till 40 m

Produkt ID: USB110EXT2




Med USB110EXT2 USB 1.1-förlängaren kan du förlänga en USB 1.1-anslutning över avstånd på upp till 40 meter med Cat5- eller Cat6 UTP-standardkablar, vilket kringgår den normala begränsningen på 5 meter för USB 1.1-enheter och gör att värddatorsystemet kan lagras säkert på en avlägsen plats.

USB-förlängaren har en kompakt design utan behov av extern strömförsörjning, vilket gör den till den perfekta lösningen för USB-kameror, tangentbord, möss eller andra inmatningsenheter i miljöer där installationsutrymmet eller tillgången till eluttag är begränsad.

Extendern kan leverera upp till 300 mA ström (när den försörjs med 500 mA från värddatorn) och är helt kompatibel med USB 1.1-specifikationen, med stöd för upp till 12 Mbps databandbredd.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Säkra miljöer där värddatorn måste vara på en säker plats dit tangentbordet, musen, kameran eller andra USB-enheter inte når

- Använd befintliga Cat5-/Cat6-ledningar i väggen för att förlänga USB 1.1-enhetsanslutningar mellan rum
- Slipp sladdhärvor och behovet av USB-hubbar/-repeaters halvvägs genom att använda en enda lättinstallerad Cat5-/Cat6-kabel
- Industriella kontrollmiljöer där värddatorn måste placeras långt bort från störningar eller kontaminering

Funktioner

- 1x USB 1.1-port, 1x RJ45-port
- Stöd för ett maximalt avstånd på upp till 40 m, via Cat5- eller Cat6-kablar
- Full Speed USB 1.1-kompatibelt värddgränssnitt, med en bandbredd på upp till 12 Mbps
- Effektiv kretsdesign ger upp till 300 mA ström vid den borte änden
- Skydd mot elektrostatiska urladdningar för 8 kV genom kontakt och 16 kV genom luft
- Integrerade USB-kablar
- Inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	12 Mbps
Maximalt avstånd	40m [131ft]

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Fjärrenhetskontakter	1 - RJ-45

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	3.3 in [8.5 cm]
	Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
	Produktvikt	3.9 oz [110.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.0 in [12.8 cm]
	Package Width	5.0 in [12.8 cm]
	Paketets höjd	2.4 in [6.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	6.7 oz [190.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 1.1-förlängare lokal enhet

1 - USB 1.1-förlängare fjärrenhet

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.