

Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet UTP RJ45 50m de alcance rango

ID del Producto: USB110EXT



Se trata de una sencilla extensión USB que permite colocar un dispositivo USB a una distancia de hasta 165 pies (50m) de la computadora - una distancia 10 veces mayor que la longitud máxima que permite USB. El extensor USB se compone de unidades locales y remotas que pueden conectarse entre sí para ampliar la distancia de conexión USB a través de un cable Ethernet estándar Cat5e/Cat6. Proporcionando una extensión USB eficaz y económica, el extensor USB elimina el gasto de usar concentradores, repetidores, adaptadores de alimentación o software adicional, por lo que resulta una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo dispositivos de seguridad y vigilancia como cámaras de video USB. Está diseñado para proporcionar un desempeño del dispositivo USB confiable y duradero a través de largas distancias, y cuenta con el respaldo de una garantía por 2 años de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite conectar teclados, ratones, impresoras o escáners USB a su sistema en una ubicación remota

- Permite extender una pizarra electrónica en hasta 50m sin necesidad de usar una fuente de alimentación externa; ideal para salas de directorio o salas de conferencia
- Permite extender un dispositivo USB de alta potencia, por ejemplo, una cámara web, sin necesidad de cableado adicional o fuentes de alimentación externas
- De uso en kioscos o terminales bobas donde el sistema en sí se puede colocar en un lugar seguro y protegido

## Características

- Extiende la distancia de conexión de un dispositivo USB en hasta 165 pies (50 metros)
- Suministra hasta 300mA de corriente a 50m/165 pies
- No requiere adaptador de alimentación externo
- Simple instalación y configuración ya que no necesita software ni controladores
- Compatible con la especificación USB 1.1 que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 12 Mbps
- Incluye un cable USB de 6 pies

---

### Hardware

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Política de Garantía    | 2 Years   |
| Cantidad de Puertos     | 1         |
| Cableado                | UTP Cat 5 |
| Estándares Industriales | USB 1.1   |

---

### Rendimiento

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 12 Mbps   |
| Longitud Máxima del Cable             | 164.0 ft [50 m]   |
| Distancia Máxima                      | 50m [164ft]   |
| Especificaciones Generales            | Soporta Concentrador USB: Hasta 5 concentradores conectados a la unidad local |

---

### Conector(es)

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Conectores de la Unidad Local | 1 - RJ-45                             |
|                               | 1 - USB B (4 pines)                   |
| Conectores de Unidad Remota   | 1 - RJ-45                             |
|                               | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |

---

#### Software

|                   |  |
|-------------------|--|
| Compatibilidad OS | Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ Server 2008 R2, Windows CE 6.0, and Mac OS X, and Linux |
|-------------------|--|

---

#### Observaciones / Requisitos

|      |  |
|------|--|
| Nota | Corriente máxima disponible para el USB en la Unidad Remota: 300 mA cuando la Unidad Local recibe 500 mA |
|------|--|

---

#### Requisitos Ambientales

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Temperatura Operativa | 4 to 40 |
|-----------------------|---------|

---

#### Características Físicas

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Color                 | Negro          |
| Tipo de Gabinete      | Plástico       |
| Longitud del Producto | 3.9 in [10 cm] |
| Ancho del Producto    | 2.8 in [7 cm]  |
| Altura del Producto   | 1.2 in [3 cm]  |
| Peso del Producto     | 3.5 oz [100 g] |

---

#### Información de la Caja

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Longitud de la Caja   | 9.7 in [24.6 cm] |
| Ancho de la Caja      | 2.2 in [55 mm]   |
| Altura de la Caja     | 6.1 in [15.6 cm] |
| Peso (de la Caja) del | 0.9 lb [0.4 kg]  |

## Envío

---

### Contenido de la Caja

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Unidad Local del Extensor USB  |
|                     | 1 - Unidad Remota del Extensor USB |
|                     | 1 - Cable USB                      |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones        |

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.