

## Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0 - Blanco

ID del Producto: USB150WN1X1W



El adaptador de red inalámbrica USB, modelo USB150WN1X1W permite agregar conectividad Wireless-N (inalámbrica) de alta velocidad a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB.

Gracias a su diseño 1T1R (1 transmisor, 1 receptor) a través de la frecuencia 2,4 GHz, el adaptador USB WiFi soporta tasas de transferencia de datos de hasta 150 Mbps a través de una red 802.11n. El adaptador tiene un diseño compacto que lo hace muy portátil y práctico cuando se conecta a un ordenador, pues no estorba. Incluso se puede dejar conectado al portátil al llevarlo en una bolsa de transporte, sin tener que preocuparse de que el adaptador o el puerto anfitrión se dañen.

Retrocompatible con las redes 802.11b/g (11/54 Mbps), este adaptador USB inalámbrico constituye una versátil solución de red inalámbrica, con soporte para opciones de seguridad como WEP, WPA o WPA2, así como QoS ("Quality of Service", calidad de servicio) y rápida conexión a través de WPS ("Wireless Protected Setup", configuración inalámbrica protegida).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite añadir funcionalidades inalámbricas sin necesidad de abrir la carcasa del ordenador
- Conexión con zonas con cobertura inalámbrica ("hotspot") desde un portátil, en caso de desplazamientos, o bien en lugares en que no sea posible la conexión con cable, como en exteriores

## Características

- Diseño ultra compacto y liviano
- Configuración de antena 1 Transmisora/1 Receptora (1x1:1)
- Compatible con el estándar IEEE 802.11n que admite velocidades de transferencia de hasta 150Mbps
- Retrocompatible con los estándares IEEE 802.11b/g con velocidades de conexión de hasta 11 y 54Mbps respectivamente
- Soporte para funciones de seguridad como WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2
- Distancia de transmisión de hasta 100m en interiores y de 300m en exteriores
- Botón pulsador para WPS (Wi-Fi Protected Setup) o configuración de software
- Soporta modo Infraestructura y Ad-Hoc

---

### Prominence

Política de Garantía	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com USB Wifi Adapter, Wireless-N Network 802.11n/g - Nano 1T1R NIC

---

### Hardware

Interfaz	Inalámbrico
Tipo de Bus	USB 2.0
Configuración de Antena	1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8188EUS

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	150 Mbps
Soporte Full Duplex	Sí
Frecuencia	2.4 GHz



Características de Seguridad	Cifrado de Datos WEP
	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	TKIP/AES
MTBF	44,000 Hours
<hr/>	
Conector(es)	
Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Mac OS® 10.5 a 10.14
	Linux 2.6.x a 3.5, 4.4 a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10~90%
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Blanco

Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	0.7 in [19 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [15 mm]
Altura del Producto	0.3 in [8 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [2 g]

---

Información  
de la Caja

Longitud de la Caja	3.3 in [85 mm]
Ancho de la Caja	2.2 in [56 mm]
Altura de la Caja	0.2 in [6 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [41 g]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador Inalámbrico USB
	CD del Controlador
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

