

USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit

Productcode: USB150WN1X1W



Met de USB150WN1X1W USB draadloze netwerkadapter kunt u een high-speed draadloze N netwerkaansluiting via USB op een desktop of laptop aansluiten.

Dankzij het 1T1R (1 zender/1 ontvanger) design over de 2,4 GHz frequentie heeft de USB wifi-adapter een datatransmissiesnelheid tot 150 Mbps via een 802.11n-netwerk. De adapter gebruikt een kleine-vormfactor-design, waardoor het gemakkelijk draagbaar en onopvallend bij aansluiting op een computer; het kan zelfs in een draagtas op uw laptop aangesloten blijven, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over beschadiging van de adapter of hostpoort.

Deze USB draadloze adapter is neerwaarts compatibel met 802.11b/g-netwerken (11/54 Mbps), is een veelzijdige draadloze netwerkoplossing en ondersteunt beveiligingsopties zoals WEP, WPA of WPA2, alsmede draadloze Quality of Service (QoS) en snelle aansluiting van apparaten via Wireless Protected Setup (WPS).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg draadloze netwerkconnectiviteit toe zonder uw computerbehuizing te hoeven openen
- Maak verbinding met een draadloze netwerkhotspot vanaf uw laptop, als u onderweg bent of op plaatsen waar een kabelverbinding niet mogelijk is zoals buitenshuis

## Eigenschappen

- Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
- Antenneconfiguratie met 1 zender en 1 ontvanger (1x1:1)
- Voldoet aan de IEEE 802.11n-standaard met overdrachtsnelheden tot 150 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
- Ondersteunt beveiligingsfuncties zoals WEP (64-128 bit), WPA en WPA2
- Zendbereik tot 100m binnenshuis en 300m buitenshuis
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) drukknop of software-configuratie
- Ondersteuning voor Infrastructuur- en Ad-Hoc-netwerken

---

### Hardware

|                      |  |
|----------------------|--|
| Garantiebeleid       | 2 Years                                  |
| Interface            | Draadloos                                |
| Bus type             | USB 2.0                                  |
| Antenneconfiguratie  | 1x1:1 (TxR:S)                            |
| Industriestandaarden | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Chipsetcode          | Realtek - RTL8188EUS                     |

---

### Prestaties

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Maximale overdrachtsnelheid | 150 Mbit/s  |
| Full duplex ondersteuning   | Ja  |
| Frequentie                  | 2.4 GHz   |
| Beveiligingsmogelijkheden   | WEP-encryptie<br><br>TKIP/AES<br><br>WPA and WPA2-PSK Data Encryption |



|                                  |                            |   |
|----------------------------------|----------------------------|---|
|                                  | MTBF                       | 44,000 Hours  |
| <hr/>                            |                            |   |
| Connector(en)                    | Type connector(en)         | USB Type-A (4-polig) USB 2.0<br><br>Draadloos N (IEEE 802.11n)  |
| <hr/>                            |                            |   |
| Software                         | Besturingssystemen         | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br><br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019<br><br>Mac OS® 10.5 tot 10.14<br><br>Linux 2.6.x tot 3.5, 4.4 tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i> |
| <hr/>                            |                            |   |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | Vrije USB-poort   |
| <hr/>                            |                            |   |
| Voeding                          | Inclusief voedingsadapter  | Gevoed via USB  |
| <hr/>                            |                            |   |
| Gebruiksomgeving                 | Bedrijfstemperatuur        | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
|                                  | Opslagtemperatuur          | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)   |
|                                  | Vochtigheid                | 10% - 90% rel. luchtvochtigheid   |
| <hr/>                            |                            |   |
| Fysieke eigenschappen            | Kleur                      | Wit   |
|                                  | Type behuizing             | Kunststof   |
|                                  | Lengte product             | 0.7 in [19 mm]  |
|                                  | Breedte product            | 0.6 in [15 mm]  |
|                                  | Hoogte product             | 0.3 in [8 mm]   |
|                                  | Gewicht product            | 0.1 oz [2 g]  |



---

Verpakkingsinformatie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Package Length           | 3.3 in [85 mm] |
| Package Width            | 2.2 in [56 mm] |
| Package Height           | 0.2 in [6 mm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.4 oz [41 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Meegeleverd | USB draadloze netwerkadapter |
|             | Driver-CD                    |
|             | Handleiding                  |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

