

## 1-poort USB 2.0 via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 100 m

Product ID: USB2001EXT2



Met de USB2001EXT2 USB via Cat5/Cat6 Verlenger kunt u een USB 2.0-verbinding tot op 100 meter afstand verlengen via standaard Cat5 of Cat6 ethernet-bekabeling.

De verlenger is achterwaarts compatibel met USB 1.x-apparaten en u kunt er vrijwel elk type USB-apparaat op afgelegen locaties mee plaatsen ver weg van het computersysteem.

Met een databandbreedte tot 480 Mbps en zonder dat software hoeft te worden genstalleerd, is deze USB-extender een snelle, gemakkelijke en veelzijdige oplossing voor zakelijke of industriële toepassingen met een duurzame metalen behuizing, een meegeleverde montagesteun en eenvoudig plug & play installatie.

De verlenger levert bovendien de volle 500 mA aan stroom (met gebruik van een externe voedingsadapter op de afgelegen locatie) voor een grotere compatibiliteit met via USB gevoede apparaten.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Beveiligde omgevingen waar de computer moet worden geplaatst op een veilige, ontoegankelijk locatie, weg van toetsenbord, muis, camera of andere USB-invoerapparatuur
- Kan worden gebruikt met bestaande Cat5/Cat6-ethernetbekabeling voor het verlengen van USB-verbindingen tussen verschillende ruimtes
- Verminder de wirwar van bekabeling en het moeten gebruiken van tussenliggende USB-hubs/repeaters door het leggen van een enkele, eenvoudig te installeren Cat5/Cat6-kabel

- Industriële omgevingen waar de computer op veilige afstand moet worden geplaatst van mogelijke storingen of vervuiling

## Features

- Maximale verlenging van 100m via Cat5- of Cat6-bekabeling
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Robuuste metalen behuizing inclusief montagesteunset
- 8 kV contactbeveiliging en 16 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- USB 2.0-poort via een enkele Cat5/Cat6-kabel
- Levert stroom tot 500mA per poort aan via USB gevoede apparaten

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Poorten	1
	Bekabeling	Cat 5e UTP or better
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Max. afstand	100 m / 330 ft
	Frequentiebereik	175,316 Hours
<b>Connector(en)</b>	Connectoren lokale eenheid	USB B (4 pin)
		RJ-45
	Connectoren lokale eenheid	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Aansluitingen externe eenheid	RJ-45
	Aansluitingen externe eenheid	
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Computersysteem met vrije USB-poort
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	Hostaansluiting
	LED-indicatoren	Activiteit
	LED-indicatoren	USB-verbinding
	LED-indicatoren	Power
	LED-indicatoren	Verbinding

<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstrom	0.6A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstrom	3A
	Stekkertype	C
	Vermogensopname	18
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0C to 50C (32F to 122F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 70C (-4F to 158F)
	Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Type behuizing	Aluminum
	Lengte product	3.9 in [100.000 mm]
	Breedte product	3.0 in [76.000 mm]
	Hoogte product	1.0 in [26.000 mm]
	Gewicht product	11.1 oz [315.000 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	7.9 in [2.0 cm]
	Package Width	9.8 in [2.5 cm]
	Package Height	3.0 in [75.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	universele voedingsadapter (NA, JP, EU, GB, ANZ)
	Meegeleverd	verkorte handleiding
	Meegeleverd	lokale USB 2.0 lokale extender unit
	Meegeleverd	1,8 m USB-kabel
	Meegeleverd	Montage materiaal
	Meegeleverd	remote USB 2.0 extender unit

*\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.*