

1-ports USB 2.0 över Cat5 eller Cat6-förlängarpaket - strömförsörjning lokalt eller på distans - 100 m - USB-förlängare - USB till Ethernet

Produkt ID: USB2001EXT2P



Med denna USB 2.0-förlängare med en port får du åtkomst till och använda din USB-enhet upp till 100 m bort över Cat5e- eller Cat6-kabel. Och eftersom den kan strömförse av antingen den lokala eller avlägsna enheten kan du placera din USB-enhet exakt där du behöver den. Det är den perfekta USB-förlängningslösningen för lagerlokaler, fabriker, klassrum, styrelserum, hem eller kontor.

Många USB-till-Ethernet-förlängare kräver att den avlägsna enheten är ansluten till en strömkälla vilket kan göra installationen knepig. Med denna mångsidiga förlängare slipper du den begränsningen så att du kan ansluta strömadaptern till antingen den lokala enheten (sändaren) eller den avlägsna enheten (mottagaren).

När strömadaptern är ansluten till den lokala enheten ger förlängaren ström över din Cat5e- eller Cat6-kabel så att du slipper använda en strömadapter på den avlägsna platsen. Nu har du den extra bekvämligheten att installera din USB-enhet även på avlägsna platser där det inte finns eluttag, upp till 100 m bort.


USB-förlängaren övervinner traditionella USB 2.0-kablars längdbegränsning på 4,8 m så att du kan skapa en effektivare och flexiblare arbetsplats. Den är perfekt för anslutning av webbkamror, skrivare, USB-minnen och i stort sett vilket USB-tillägg som helst.

Och med den medföljande strömadaptern kan du ansluta strömslukande USB-enheter som till exempel externa hårddiskar. För extra installationsbekvämlighet har USB-till-Ethernet-förlängaren inbyggda portar för buntband för montering på en påle.

USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängaren är kompatibel med flera plattformar så den stöder olika operativsystem som till exempel Windows®, Mac, Linux® och Chrome OS™. Anslutningen är enkel och behöver varken extra drivrutiner eller mjukvara och den universella USB-förlängaren är bakåtkompatibel med USB 1.1- och 1.0-tillägg.

USB2001EXT2P täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Placera din USB-enhet i stort sett var som helst, även på platser där det inte finns eluttag
- Använd som en mittpunkts-repeater för att förstora anslutningsavståndet på ditt USB-tillägg och för att reducera sladdhärvor
- Perfekt för miljöer där värddator är på en otillgänglig plats
- Inget nytt kablage behövs så att du kan förlänga USB-anslutningar mellan rum med hjälp av befintlig direktkabel eller Cat5- eller Cat6-väggkabel

Funktioner

- Ny version USB2001EXT2PNA endast tillgänglig i Nordamerika: Anslut en USB 2.0-enhet till din dator upp till 100 m bort och strömförse USB-förlängaren från den lokala eller avlägsna sidan
- Flexibelt strömintag med möjligheten att strömförse USB-förlängaren från den lokala enheten (sändaren) eller från den avlägsna enheten (mottagaren)
- Placera din USB-enhet exakt där du behöver den (upp till 100 m) med denna kostnadseffektiva USB-till-Ethernet-förlängare
- Universell, kompatibel med flera plattformar och OS-oberoende utan att drivrutiner behövs, för snabb och problemfri setup
- Har inbyggda portar för buntband för montering på en påle
- Stöder överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Stöder plug-and-play, samt hot swap och hot plug

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Maximalt avstånd	100m [328ft]

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - USB B (4-stifts)
	1 - RJ-45
Fjärrenhetskontakter	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En värddator med en ledig USB-A-port (USB Type-A)
	En UTP Cat5e- eller bättre Ethernet-kabel med RJ45

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	1 - Länk
	1 - Värld
	1 - Aktivitet

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC

Inström	0.58 A
Utspänning	24 DC
Utström	1 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	3.5 in [88.0 mm]
Produktbredd	2.6 in [6.5 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	6.0 oz [171.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.7 in [24.7 cm]
Paketets bredd	7.7 in [19.6 cm]
Paketets höjd	4.2 in [10.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet
-----------------	------------------------------------

1 - USB 2.0-förlängare fjärrenhet

1 - 1,8 m USB 2.0-kabel

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.