

USB 2.0 over Cat5e/Cat6 (RJ45) Extender - Tot 50m - High Speed USB Verlenger Adapter Kit - Gevoed - USB over Ethernet Kabel Extender - 480Mbps - Metaal

Productcode: USB2001EXTV



Hier is een veelzijdige en voordelige USB 2.0 extender. Deze extender biedt u de vrijheid die u nodig hebt om uw USB-apparaat verder weg te plaatsen, endaarom ideaal voor thuis, kantoor, klaslokalen en vele andere omgevingen. Nu hebt u gemakkelijk toegang tot uw USB 2.0 apparaat op een verder gelegen plaats, tot 50 m, via een Cat5- of Cat6-kabel.

Deze USB-extender lost de beperkingen van de 4,8 m lange, traditionele USB 2.0 kabels, zodat u een efficiëntere, flexibelere werkomgeving kunt creëren.

Deze extender is een voordelige USB-naar-Ethernet-oplossing die ideaal is voor bijna elk USB 2.0 apparaat. U kunt een webcam achterin een klaslokaal, of een printer in een andere kantoorruimte, aansluiten op een afstand tot 50 m van uw hostcomputer.

En, met de meegeleverde voedingsadapter voor de remote unit, kunt u stroomvretende USB-apparaten zoals externe harde schijven, aansluiten.

In tegenstelling tot andere USB-extenders met een kunststofbehuizing heeft deze extender een metalen behuizing voor robuuste duurzaamheid. Of de extender nu op een permanente plaats wordt geïnstalleerd, of steeds van plaats wisselt: deze extender biedt u de gemoedsrust dat uw USB-randapparaat aangesloten en toegankelijk blijft, precies waar u dat nodig hebt.

De USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6-extender is niet afhankelijk van het besturingssysteem, waardoor het vele verschillende besturingssystemen ondersteunt. Installatie is eenvoudig, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en de extender is neerwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0 randapparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw USB-randapparaat te vergroten en warboel aan kabels te verminderen
- Perfect voor omgevingen waar de hostcomputer zich op een onbereikbare plaats bevindt
- U hoeft geen nieuwe kabels aan te leggen en kunt USB-verbindingen tussen ruimtes uitbreiden met de bestaande, reeds in de wand aanwezige Cat5- of Cat6-kabels

Eigenschappen

- **USB 2.0-EXTENDER:** Verleng 1x USB 2.0 aansluiting tot 50 m over CAT5/CAT5e/CAT6 Ethernetkabel met data overdrachtssnelheden tot 480 Mbps; LED indicatie voor voedings- en linkstatus
- **AANSLUITING VAN USB APPARATEN OP AFSTAND:** Deze high-speed USB extender beschikt over een op afstand te bedienen USB poort, voor toegang tot apparaten zoals kiosken, touchscreens, plotters, lasersnijders, 3D printers en webcams
- **ROBUUSTE USB EXTENDER:** Voorzien van een duurzame metalen behuizing voor alle omgevingen; incl. USB 2.0 kabel (60 cm), RJ45 kabel (160 cm), en rubberen poten voor een goede grip en het vermijden van ongewenste bewegingen
- **USB EXTENDER KIT:** Op afstand bedienbare extender (ontvanger) gevoed met meegeleverde 10 W adapter; biedt tot 500 mA voeding voor aangesloten apparaten; lokale extender (zender) wordt via de USB host bus gevoed
- **PLUG & PLAY:** CAT5e/CAT6 adapter extender voor USB apparaten met installatie zonder drivers; Compatibel met Windows, macOS & Linux; neerwaarts compatibel met USB 1.1 apparaten

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Poorten	1
	Bekabeling	Cat5 UTP of beter

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Max. afstand	50m [164ft]
MTBF	72000 uur

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	1 - USB Mini-B (5-polig) 1 - RJ-45
Aansluitingen externe eenheid	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een hostcomputer met een beschikbare USB-A poort (USB Type-A) Terminated RJ45 Cat5e- of betere Ethernet-kabel
----------------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Voeding / koppeling
-----------------	-------------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief

	Stekkertype	N
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	3.1 in [8.0 cm]
	Breedte product	2.0 in [5.2 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
	Gewicht product	10.7 oz [304.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	9.3 in [23.5 cm]
	Package Width	6.3 in [15.9 cm]
	Package Height	2.6 in [6.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.5 lb [0.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - lokale USB 2.0 verlenger eenheid
		1 - remote USB 2.0 verlenger eenheid
		1 - 60 cm USB 2.0 kabel
		1 - 160 cm RJ45 kabel

8 - rubberen voetjes

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.