

USB 2.0-förlängare över Cat5e/Cat6-kabel (RJ45) - Upp till 50 m - USB-portförlängare adapterkit med hög hastighet - Strömförsörjd - USB över Ethernet-kabelförlängare - 480 Mbps - Metall

Produkt ID: USB2001EXTV



Här är en mångsidig och kostnadseffektiv USB 2.0-förlängare. Den ger dig friheten du behöver för att placera din USB-enhet längre bort, perfekt för hemmet, kontoret, klassrummet och många andra miljöer. Nu kan du enkelt nå och använda din USB 2.0-enhet på en avlägsen plats, upp till 50 m bort, med hjälp av Cat5- eller Cat6-kabel.

USB-förlängaren övervinner traditionella USB 2.0-kablars längdbegränsning på 4,8 m så att du kan skapa en effektivare och flexiblare arbetsplats.

Det är en billig USB-till-Ethernet-lösning som är idealisk för i stort sett alla USB 2.0-enheter. Du kan ansluta en webbkamera längst bak i ett klassrum eller en skrivare i ett annat rum på kontoret, upp till 50 m bort från värddatorn.

Och med en medföljande strömadapter för fjärrheten kan du ansluta strömslukande USB-enheter som till exempel externa hårddiskar.

Till skillnad från andra USB-förlängare med hölje i plast har denna förlängare ett hölje i metall för tålig hållbarhet. Oavsett om förlängaren är installerad på en permanent plats eller om den kommer att flyttas från plats till plats ger den dig sinnesro eftersom ditt USB-tillägg fortsätter att vara anslutet och tillgängligt, precis där du behöver det.

USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängaren är OS-oberoende så den stöder många olika operativsystem. Anslutningen är enkel och behöver varken extra drivrutiner eller mjukvara och förlängaren är bakåtkompatibel med USB 1.1- och 1.0-tillägg.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd som en mittpunkts-repeater för att förstora anslutningsavståndet på ditt USB-tillägg och för att reducera sladdhärvor
- Perfekt för miljöer där värddator är på en otillgänglig plats
- Inget nytt kablage behövs så att du kan förlänga USB-anslutningar mellan rum med hjälp av befintlig direktkabel eller Cat5- eller Cat6-väggkabel

Funktioner

- **USB 2.0-FÖRLÄNGARE:** Förläng 1x USB 2.0-anslutning upp till 50m över CAT5/CAT5e/CAT6 ethernet-kabel med dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps; LED övervakar anslutning inklusive ström- och länkstatus
- **FJÄRRANSLUT USB-ENHETER:** Denna höghastighets USB-förlängare tillhandahåller en USB-fjärrport som ger åtkomst till enheter som kiosker, pekskärmar, plottrar, laserskrivare, 3D-skrivare och webbkameror
- **ROBUST USB-FÖRLÄNGARE:** Byggt med hållbart metallhölje för kommersiella miljöer; Inkl. USB 2.0-kabel (60 cm), RJ45-kabel (160 cm) och gummifötter för att förhindra oavsiktliga rörelser
- **USB-FÖRLÄNGARKIT:** Fjärrförlängaren (mottagaren) drivs med en inkluderad 10 W-adapter, tillhandahåller upp till 500 mA ström för anslutna enheter; Lokal förlängare (sändare) är USB-värdbussdriven
- **PLUG-AND-PLAY:** USB-enheter över denna CAT5e/CAT6-adapterförlängare med installation utan drivrutiner och kompatibel med Windows, macOS och Linux; Bakåtkompatibel med USB 1.1-enheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Maximalt avstånd	50m [164ft]
Medeltid mellan fel (MTBF)	72,000 Hours

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - USB Mini-B (5-stifts)
	1 - RJ-45
Fjärrenhetskontakter	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En värddator med en ledig USB-A-port (USB Type-A)
	Cat5e- eller bättre Ethernet-kabel med RJ45

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström/länk
-----------------	----------------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	5 DC
Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N

	Strömförbrukning	10
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	3.1 in [8.0 cm]
	Produktbredd	2.0 in [5.2 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
	Produktvikt	10.7 oz [304.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	9.3 in [23.5 cm]
	Package Width	6.3 in [15.9 cm]
	Paketets höjd	2.6 in [6.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet
		1 - USB 2.0-förlängare fjärr enhet
		1 - 60 cm USB 2.0-kabel
		1 - 160 cm RJ45-kabel
		8 - Gummifötter
		1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.