

2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Productcode: USB2002EXT2



Met de USB2002EXT2 2-poorts USB-extender kunt u USB 2.0 apparaten verlengen via een Cat 5 of hogere Ethernet-kabel tot een afstand van 100 m. Een lokale zendervoedingsadapter biedt max. 500 mA per voedingspoort zonder dat een voedingsadapter op het externe uiteinde vereist is, waardoor u toegang hebt tot bijna elk USB 2.0 apparaat, en deze kunt voeden, op plaatsen waar mogelijk geen wandcontactdoos aanwezig is.

Deze USB-extender ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps, is plug & play en hotswappable en daarnaast neerwaarts compatibel met USB 1.x apparaten.

Deze veelzijdige USB-extender is een snelle, gemakkelijke en flexibele oplossing voor zakelijke of industriële toepassingen met een duurzame metalen behuizing en een montagesteunset.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Beveiligde omgevingen waar de computer moet worden geplaatst op een veilige, ontoegankelijk locatie, weg van toetsenbord, muis, camera of andere USB-invoerapparatuur
- Gebruik reeds aangelegde Cat5/Cat6-bekabling om USB-aansluitingen te verlengen naar verschillende ruimtes
- Verminder de wirwar van bekabeling en het moeten gebruiken van tussenliggende USB-hubs/repeaters door het leggen van een enkele, eenvoudig te installeren Cat5/Cat6-kabel

- Industriële omgevingen waar de computer op veilige afstand moet worden geplaatst van mogelijke storingen of vervuiling

Eigenschappen

- NEWER VERSION NOW AVAILABLE: USB2002EXT2NA; Extend two USB 2.0 connections w/power by up to 330 ft over Cat5 or Cat6 cable
- Twee USB 2.0-poorten op de ontvanger via een enkele Cat5/Cat6-kabel
- Maximale verlenging van 100m via Cat5-bekabeling
- Inclusief montagebeugels voor beide eenheden
- 500mA stroom per poort
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Geen externe voeding nodig op de externe locatie – de benodigde stroom wordt geleverd via Cat5/Cat6
- 4 kV contactbeveiliging en 8 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
- Geen drivers of software nodig
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Bekabeling	Cat5 UTP

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Max. afstand	100 m / 330 ft

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45
	USB B (4-polig)



Aansluitingen externe eenheid	RJ-45
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Computersysteem met vrije USB-poort
----------------------------	-------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	24 DC
Uitgangsstroom	1.0 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof



Lengte product	3.9 in [100.0 mm]
Breedte product	3.0 in [76.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [26.0 mm]
Gewicht product	21.2 oz [600.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB 2.0 Verlenger Lokale Eenheid</p> <p>USB 2.0 Verlenger Afgelegen Eenheid</p> <p>USB-kabel</p> <p>Montage materiaal</p> <p>universele voedingsadapter (NA, JP, EU, GB, ANZ)</p> <p>Verkorte handleiding</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

