

4-Port USB 2.0 Extender Hub over Single CAT5e/CAT6 Ethernet Kabel (RJ45) - 100m - USB Extender Hub Adapter Kit - Metalen Behuizing - Extern Gevoed - 480 Mbps

Productcode: USB2004EXT100



Met deze USB 2.0 extender kunt u maximaal vier USB 2.0 apparaten aansluiten over een afstand van maximaal 100 meter, via standaard Cat5e/Cat6/Cat7 Ethernet LAN kabels.


Met een databandbreedte tot 480 Mbps en zonder dat software hoeft te worden geïnstalleerd, is deze USB extender via Cat5e, Cat6 of Cat7 netwerkkabels een snelle, gemakkelijke en veelzijdige oplossing voor zakelijke of industriële toepassingen met een duurzame metalen behuizing, een meegeleverde montagesteunset en eenvoudige plug & play installatie.

Bovendien levert de 100 m USB extender maximaal 500 mA (met behulp van een externe voedingsadapter op de verder gelegen plaats) voor meer compatibiliteit met USB apparaten met busvoeding.

De aansluiting van langzame randapparaten of HID-apparaten is geen probleem. Deze veelzijdige USB over netwerk extender is neerwaarts compatibel met oudere USB 1.0/1.1 apparaten; daardoor hebt u toegang tot vier verschillende soorten USB-apparaten vanaf de verder gelegen plaats, op grote afstand van de hostcomputer.

StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industrienormen of deze zelfs overtreffen. De Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en bieden 24 uur ondersteuning van maandag t/m vrijdag (Engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor omgevingen waar de hostcomputer zich op een onbereikbare plaats bevindt
- U hoeft geen nieuwe kabels aan te leggen en kunt USB-verbindingen tussen ruimtes uitbreiden met de bestaande, reeds in de wand aanwezige Cat5e-, Cat6- of Cat7-kabels
- Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw USB-randapparaat te vergroten en warboel aan kabels te verminderen

Eigenschappen

- **BETROUWBARE PRESTATIE OP GROTE AFSTAND:** Biedt verlenging van 4x USB 2.0 apparaten tot 100 m via CAT5e/CAT6 RJ45 Ethernet netwerkkabel met snelheden tot 480 Mbps; LED's bewaken voeding en linkstatus
- **STERKE CONSTRUCTIE:** Deze USB 2.0 extender heeft een behuizing van geëxtrudeerd aluminium en metaal en is ideaal voor commerciële toepassingen die aan grote slijtage onderhevig zijn; open verder gelegen USB printers, camera's, plotters, toetsenbord/muis, schermen en camerabewakingssystemen (CCTV)
- **ACTIEVE USB EXTENDER KIT:** De ontvanger hub inclusief voedingsadapter deelt het totale vermogen van 10 W op de verder gelegen plaats, met tot 5 V, 500 mA/2,5 W per poort, terwijl de lokale zender via de USB-poort van de pc wordt gevoed.
- **PLUG & PLAY:** De extender kan zonder drivers worden geïnstalleerd en is compatibel met alle belangrijke besturingssystemen waaronder Windows macOS, Linux; neerwaarts compatibel met USB 1.1 en USB 1.0 apparaten
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze 4-poorts USB extender hub heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4

	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Chipsetcode	Valens - VA6000
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Maximale kabellengte	328.0 ft [100 m]
	MTBF	151,126 uren
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
		1 - USB Mini-B (5-polig)
	Aansluitingen externe eenheid	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - RJ-45
		1 - USB Mini-B (5-polig)
Software		
	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Status (lokaal)
		1 - Status (verder gelegen)
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Stekkertype	USB Mini-B (5-polig)
	Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	5.0 oz [143.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	2.6 in [6.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Lokale zender
	1 - Verder gelegen ontvanger
	2 - 1,5 m USB-A naar Mini-B kabels
	1 - 1,5 m CAT5-kabel
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

1 - USB-voedingskabel

2 - Sets rubberen poten (x4)

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.