

4 port USB Extender - tot 100m USB 2.0 over Cat5/Cat6-extender - 480 Mbps USB over Ethernet Extender

Productcode: USB2004EXT2




Met de USB2004EXT2 4-poorts USB-extender kunt u USB 2.0 apparaten verlengen via een Cat 5 of hogere Ethernet-kabel tot een afstand van 100 m. Een meegeleverde voedingsadapter op het externe uiteinde biedt 500 mA stroom per poort, waardoor u toegang hebt tot USB 2.0 apparaten, en deze kunt voeden, op externe plaatsen verwijderd van het hostcomputersysteem.

Deze USB-extender ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps, is plug & play en hotswappable en daarnaast neerwaarts compatibel met USB 1.x apparaten.

Deze veelzijdige USB-extender is een snelle, gemakkelijke en flexibele oplossing voor zakelijke of industriële toepassingen met een duurzame metalen behuizing en een montagesteunset.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beveiligde omgevingen waar de computer moet worden geplaatst op een veilige, ontoegankelijk locatie, weg van toetsenbord, muis, camera of andere USB-invoerapparatuur
- Gebruik reeds aangelegde Cat5/Cat6-bekabeling om USB-aansluitingen te verlengen naar verschillende ruimtes
- Verminder de wirwar van bekabeling en het moeten gebruiken van tussenliggende USB-hubs/repeaters door het leggen van een enkele, eenvoudig te installeren Cat5/Cat6-kabel
- Industriële omgevingen waar de computer op veilige afstand moet worden geplaatst van mogelijke storingen of vervuiling

Eigenschappen

- LAATSTE MODEL: Nieuwe versie USB2004EXT2NA alleen beschikbaar in Noord-Amerika. Verleng 4 USB 2.0 apparaten tot 100m over CAT5e/CAT6 RJ45 ethernet netwerkkabel met snelheden tot 480Mbps; LEDs monitor power, link & host status
- Maximale verlenging van 100m via Cat5-bekabeling
- Vier USB 2.0-poorten op afstand via een enkele Cat5/Cat6-kabel
- Robuuste metalen behuizing inclusief montagesteunset
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- 500mA stroom per poort
- 8 kV contactbeveiliging en 16 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
- Geen drivers of software nodig
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	Cat5 UTP

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Maximale kabellengte	328.0 ft [100 m]

Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
		1 - USB B (4-polig)
	Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45
		4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	USB enabled computer system with available USB port
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Verbinding
		1 - Hostaansluiting
		1 - Activiteit
		1 - Power
		4 - USB-verbinding
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.58 A
	Uitgangsspanning	24 DC
	Uitgangsstroom	1A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M

Vermogensopname 15

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	3.0 in [7.6 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	1.3 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 lb [1.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 2.0 Verlenger Lokale Eenheid
	1 - USB 2.0 Verlenger Afgelegen Eenheid
	1 - 1,8 m USB-kabel
	1 - Montage materiaal
	1 - Universele voedingsadapter (NA/JP/EU/VK/ANZ)

5 - voedingskabels (NA, JP, EU, GB, ANZ)

1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.