

Nyare version tillgänglig, USB2004EXT2NA: 4-ports USB-förlängare - upp till 100 m
USB 2.0 över Cat5/Cat6-förlängare - 480 Mbit/s USB över Ethernet-förlängare

Produkt ID: USB2004EXT2




USB2004EXT2 USB-förlängaren med 4 portar låter dig förlänga USB 2.0-enheter över Cat 5 eller bättre Ethernet-kabel med avstånd på upp till 100 m. Den medföljande strömadaptern vid fjärrplatsen ger upp till 500 mA per port och låter dig få åtkomst till och strömförse upp till fyra USB 2.0-enheter vid avlägsna platser långt bort från värdatorn.

USB-förlängaren ger stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps, är kompatibel med plug-and-play och hot swap samt bakåtkompatibel med USB 1.x-enheter.

Denna mångsidiga USB-förlängare är en snabb, enkel och flexibel lösning för företags- och industriella applikationer med hållbart metallhölje och kommer med monteringsfästen för ytmontering.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Säkra miljöer där värddatorn måste vara på en säker plats dit tangentbordet, musen, kameran eller andra USB-enheter inte når
- Använd befintliga Cat5/Cat6-sladdar i väggen för att förlänga USB-anslutningar mellan rum
- Slipp sladdhärvor och behovet av USB-hubbar/-repeaters halvvägs genom att använda en enda lättinstallerad Cat5-/Cat6-kabel
- Industriella kontrollmiljöer där värddatorn måste placeras långt bort från störningar eller kontaminering

Funktioner

- SENASTE MODELLEN: Den nya versionen USB2004EXT2NA är endast tillgänglig i Nordamerika. Förläng 4 USB 2.0-enheter upp till 100 m över CAT5e/CAT6 RJ45 Ethernet-nätverkskabel med hastigheter upp till 480 Mbps; LED-lampor övervakar ström-, länk- och värdstatus
- Maximalt förlängningsavstånd på upp till 100 m över Cat5-kablage
- Fyra USB 2.0-portar vid den borte änden över en enda Cat5/Cat6-kabel
- Robust kabinett i metall som kommer med monteringsfästen för ytmontering
- Höghastighets-USB 2.0-kompatibelt med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- 500 mA per port
- Skydd mot elektrostatiska urladdningar för 8 kV genom kontakt och 16 kV genom luft
- Inga drivrutiner eller program behövs
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Kablage	Cat 5 UTP

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Maximal kabellängd	328.0 ft [100 m]

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
	1 - USB B (4-stifts)
Fjärrenhetskontakter	1 - RJ-45
	4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Datorsystem med ledig USB-port
-----------------------	--------------------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Länk
	1 - Vårdanslutning
	1 - Aktivitet
	1 - Ström
	4 - USB-länk

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.58 A
Utspänning	24 DC
Utström	1A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.6 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	1.3 lb [0.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.6 in [24.5 cm]
Paketets bredd	7.7 in [19.5 cm]
Paketets höjd	4.3 in [11.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet
	1 - USB 2.0-förlängare fjärr enhet
	1 - 1,8 m USB-kabel
	1 - Monteringssats
	1 - Universell strömadapter (NA/JP/EU/UK/ANZ)
	5 - strömsladdar (NA, JP, EU, UK, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.