

## USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängare med 4 portar - 50 m

Produkt ID: USB2004EXTV



Denna USB 2.0-förlängare med 4 portar är en enkel och billig lösning för att skapa frihet på arbetsplatsen. Nu kan du förlänga avståndet på dina USB 2.0-enheter över en enda Ethernet-kabel upp till 40 m över Cat5 eller 50 m över Cat6.

Övervinn USB-kabelns längdbegränsning på 4,8 m för att skapa en flexiblare och effektivare arbetsplats. Nu kan du placera upp till fyra USB-enheter på avlägsna platser i förhållande till värddatorn. Placera hårddiskabinettet, skrivaren, skannern, webbkameran och andra populära tillbehör där du behöver dem för att spara tid och förbättra din produktivitet.

Få snabb åtkomst till USB-enheterna du använder oftast. Ofta i farten? Använd de två översta portarna för snabba och enkla anslutningar till bärbara enheter som USB-minnen, smarttelefoner och surfplattor. Du har dessutom två portar på framsidan till skrivare eller andra enheter som behöver en mer permanent anslutning.

Den mångsidiga USB2004EXTV stöder Windows®, Mac®- och Linux-system. Anslutningen är enkel och behöver varken extra drivrutiner eller mjukvara och förlängaren är bakåtkompatibel med USB 1.1- och 1.0-tillägg.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Du behöver inte dra nya kablar – använd befintlig direktkabel eller Cat5 eller Cat6 i väggen för att förlänga USB-anslutningar mellan rum

- Använd som en mittpunkts-repeater för att förstora anslutningsavståndet på dina USB-tillägg

## Funktioner

- Placera dina enheter där du behöver dem med denna kostnadseffektiva USB-förlängare
- Unik 4-ports-design med 2 portar ovanpå för enkel åtkomst
- OS-oberoende för snabb och problemfri anslutning
- Paketet innehåller en sändare och en hubb-mottagare med 4 portar
- Stöder överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Maximalt avstånd	50 m / 165 ft

---

### Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	USB Mini-B (5-stifts) RJ-45
Fjärrenhetskontakter	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 RJ-45

---

### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

---

### Särskilda



anmärkningar/krav

System- och kabelkrav USB-kapabelt datorsystem med ledig USB-port  
Ethernet-kablage med RJ45-avslutad Cat5 eller högre

---

Indikatorer

LED-indikatorer Ström/länk

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4 A
Utspänning	5 DC
Utström	2.0 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
	N
Strömförbrukning	10

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.1 in [80 mm]
Produktbredd	2.0 in [52 mm]
Produkt höjd	0.9 in [22 mm]
Produktvikt	11.3 oz [319 g]



---

Förpackning

Package Length	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	9.3 in [23.6 cm]
Package Height	2.6 in [65 mm]
Fraktvikt (förpackning)	26.3 oz [744 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 2.0-lokalförlängare
	USB 2.0-fjärrförlängare
	0,5 m Mini USB till USB 2.0 A-kabel
	1,5 m RJ45 Ethernet-kabel
	Gummifötter
	Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

