

Adattatore USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Product ID: USB2100



L'adattatore di rete USB 2.0 a 10/100 Mbps USB2100 consente di aggiungere una porta Fast Ethernet al computer laptop o desktop mediante USB.

Questo compatto adattatore di rete USB offre un design di tipo dongle con un cavo integrato per evitare collegamenti ristretti rendendolo una soluzione ideale per l'aggiunta della connettività Ethernet cablata al desktop senza aprire il case o sostituire un adattatore di rete integrato guasto del proprio computer laptop.

Grazie al funzionamento in modalità half o full-duplex, questo adattatore USB 2.0 Ethernet supporta velocità di trasferimento dati fino a 200 Mbps. L'adattatore supporta inoltre funzioni quali Wake-on-LAN (WoL) e tagging VLAN per una maggiore flessibilità.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per sostituire una porta Ethernet non funzionante integrata nel desktop o laptop
- Permette di aggiungere una porta Ethernet da 10/100 Mbps a qualsiasi desktop o laptop senza aprire il case

Features

- Compatibile con IEEE 802.3i e 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- 10/100 Mbps Ethernet tramite USB 2.0
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Dongle con cavo USB integrato
- Supporto delle modalità half/full-duplex

Hardware	Warranty	2 Years
	Porte	1
	Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Tipo bus	USB 2.0
	Pass-through USB	No
	Standard del settore	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
	ID chipset	ASIX - AX88772C
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbps (Ethernet - Full-Duplex)
	Distanza max	100 m / 330 ft
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Reti compatibili	10/100 Mbps
	Auto MDIX	Yes
	Supporto modalità Full Duplex	Yes
	MTBF	76.600 ore
Connettore/i	Tipo/i connettori	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Tipo/i connettori	RJ-45
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Mac OS X? da 10.6 a 10.15
		Google Chrome OS?
		Linux da 2.6.x a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>

Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori	Indicatori LED	Attività
	Indicatori LED	Connessione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	USB-Powered
Ambientale	Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Form Factor	Attached Cable
	Tipo enclosure	Plastic
	Lunghezza cavo	5.9 in [1.5 cm]
	Lunghezza prodotto	2.6 in [65 mm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Peso prodotto	0.8 oz [23 g]
Informazioni confezione	Package Length	5.7 in [1.5 cm]
	Package Width	6.8 in [1.7 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Peso spedizione (confezione)	4.6 oz [129 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	CD con i driver
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni
	Incluso nella confezione	Adattatore Fast Ethernet USB 2.0

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.