

USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-nätverksadapterdongel

Produkt ID: USB2100



USB2100 USB 2.0 till 10/100 Mbps nätverksadaptern låter dig lägga till en Fast Ethernet-port till din bärbara eller stationära dator genom USB.

Denna kompakta USB-nätverksadapter med dongel-design har en inbyggd kabel för att undvika trånga anslutningar och är en perfekt lösning för att lägga till Ethernet-anslutningar via kabel till din stationära dator utan att öppna chassit eller för att byta ut en trasig inbyggd nätverksadapter på din bärbara dator.

Denna USB 2.0 Ethernet-adapter ger drift i halv- eller full-duplex och stöder dataöverföringshastigheter på upp till 200 Mbps. Adaptern stöder även funktioner som till exempel Wake-on-LAN (WoL) och VLAN-tagging för extra flexibilitet.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersättning för en trasig inbyggd Ethernet-port på en stationär eller bärbar dator
- Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till en stationär eller bärbar dator utan att öppna chassit

Funktioner

- Kompatibel med IEEE 802.3i och 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)

- 10/100 Mbps Ethernet genom USB 2.0
- Avkänning av korsning och automatisk korrigerigering (auto MDIX)
- Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Dongel med inbyggd USB-kabel
- Stöder drift i halv-/full-duplex

Hårdvara


Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	RJ45 (10/100 Ethernet)
Busstyp	USB 2.0
USB-passthrough	Nej
Industristandarder	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
Chipset-ID	ASIX - AX88772C

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	200 Mbps (Ethernet - Full-Duplex)
Maximalt avstånd	100 m / 330 ft
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatibla nätverk	10/100 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	76.600 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
----------------	-------------------------------



RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 till 10.15 Google Chrome OS™ Linux 2.6.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
--------------------------	----------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	Aktivitet Länk
-----------------	-----------------------

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90% RH

Utseende

Färg	Svart
Form Factor	Inbyggd kabel
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	2.6 in [65 mm]
Produktbredd	0.8 in [20 mm]

Produkt höjd	0.6 in [14 mm]
Produkt vikt	0.8 oz [23 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.6 oz [129 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Drivrutin CD
	Instruktionsbok
	USB 2.0 Fast Ethernet-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

