

## Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45

ID del Producto: USB2106S



Este Adaptador de Red USB Compacto de USB 2.0 a Ethernet 10/100 Mbps ofrece una práctica conectividad Ethernet – simplemente conecte el adaptador de red a un puerto USB 2.0 disponible en su ordenador portátil, y luego conecte el adaptador a la red Ethernet.

Este adaptador USB 2.0 Ethernet, el cual soporta tanto operación full como half duplex en conexiones Ethernet a 10Mbps o 100Mbps, proporciona una velocidad de transferencia de hasta 200Mbps, brindando una solución totalmente integrada, eficaz, económica y confiable para los usuarios de ordenadores portátiles que necesiten conectividad Ethernet.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite reemplazar un puerto Ethernet dañado de un ordenador portátil/netbook o factor de forma pequeño
- Añade funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de puerto Ethernet

### Características

- Un único puerto Ethernet a 10/100 Mbps compatible con RJ45
- Indicadores LED de Enlace/Actividad de 10/100 Mbps
- Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

- Soporta la modalidad Full y Half Duplex
- Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad y con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Alimentado directamente desde un puerto USB

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	RJ45 (Ethernet 10/100)
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	ASIX - MCS7830

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps (Half Duplex) / 200 Mbps (Full Duplex)
Redes Compatibles	10/100 Mbps
Soporte Full Duplex	Sí

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	RJ-45
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.5 a 10.14 Linux 2.6.x a 4.11.x <i>versiones LTS solamente</i> Chrome OS™
-------------------	---

---

#### Indicadores

Indicadores LED	Velocidad y Enlace
-----------------	--------------------

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humedad	HR 5% ~ 95%

---

Características Físicas

Color	Negro
Form Factor	Dongle (conector de llave)
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.7 in [67.5 mm]
Ancho del Producto	1.0 in [26.0 mm]
Altura del Producto	0.9 in [22.5 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [89.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB Ethernet
	CD del Controlador
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.