

Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 - Compact

N° de produit: USB2106S



Cet adaptateur réseau Ethernet compact USB 2.0 vers 10/100 Mbps fournit une connectivité Ethernet aisée : il suffit de connecter l'adaptateur réseau à un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur portable, puis de connecter l'adaptateur au réseau Ethernet.

Permettant un fonctionnement en mode semi-duplex/duplex complet, à la fois sur les connexions Ethernet 10Mbps ou 100Mbps, cet adaptateur Ethernet USB 2.0 prend en charge des vitesses de transfert de données d'au plus 200 Mbps, fournissant une solution entièrement intégrée, économique et fiable, aux utilisateurs d'ordinateurs portables qui requièrent une connectivité Ethernet.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de remplacer un port Ethernet défaillant dans un ordinateur de facteur de forme réduit ou un ordinateur portable.
- Permet d'ajouter des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port Ethernet.

Spécifications techniques

- Un seul port Ethernet RJ45 compatible 10/100 Mbps.
- Indicateurs DEL de liaison et d'activité du réseau et 10/100 Mbps.

- Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3x.
- Prise en charge duplex complet et semi-duplex.
- Interface hôte conforme à USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Alimentation directe par le port USB.

Prominence

Politique de garantie	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Compact USB 2.0 to Ethernet Adapter - 10/100 Mbps Fast Network

Matériel

Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Type de bus	USB 2.0
ID du chipset	ASIX - MCS7830

Performance

Vitesse max. de transfert de données	100 Mbit/s (semi-duplex) / 200 Mbit/s (Duplex intégral)
Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (4 broches) USB 2.0 RJ-45
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.5 à 10.14 Linux 2.6.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i> Chrome OS™
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux Vitesse et liaison

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type	Dongle
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.7 in [67.5 mm]
Largeur du produit	1.0 in [26.0 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [22.5 mm]
Poids du produit	0.7 oz [21.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Poids brut	3.1 oz [89.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur USB Ethernet
	CD de pilote



Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

