

Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Product ID: USB2106S



Questo compatto adattatore di rete USB 2.0 a Ethernet 10/100 Mbps offre una comoda soluzione per connessioni Ethernet. È sufficiente collegare l'adattatore di rete a una porta USB 2.0 del computer laptop, quindi collegare l'adattatore alla rete Ethernet. Grazie al funzionamento in modalità Full/Half-duplex su entrambe le connessioni Ethernet a 10 Mbps e 100 Mbps questo adattatore Ethernet USB 2.0 supporta velocità di trasferimento dati fino a 200 Mbps offrendo una soluzione integrata economica e affidabile per chi necessita di connessioni Ethernet sul proprio notebook.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituzione di porte Ethernet non funzionanti su computer a fattore di forma ridotto o laptop/netbook
- Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet

Features

- Un'unica porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità a 10/100 Mbps
- Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x
- Supporto della modalità Full Duplex e Half Duplex
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

- Indicatori LED di attività/connesione di rete e velocità a 10/100 Mbps
- Alimentato direttamente dalla porta USB

Hardware	Warranty	2 Years	
	Porte	1	
	Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)	
	Tipo bus	USB 2.0	
	ID chipset	ASIX - MCS7830	
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)	
	Reti compatibili	10/100 Mbps	
	Supporto modalità Full Duplex	Yes	
Connettore/i	Tipo/i connettori	USB Type-A (4 pin) USB 2.0	
	Tipo/i connettori	RJ-45	
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10	
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
		Mac OS® da 10.5 a 10.14	
		Linux da 2.6.x a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>	
		Chrome OS™	
Indicatori	Indicatori LED	Velocità e connessione	
	Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
		Temperatura di conservazione	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
		Umidità	5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Black	
	Form Factor	Dongle	
	Tipo enclosure	Plastic	
	Lunghezza prodotto	2.7 in [67.500 mm]	

Larghezza prodotto 1.0 in [26.000 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [22.500 mm]

Peso prodotto 0.7 oz [21.000 g]

Informazioni confezione	Package Length	6.9 in [1.8 cm]
	Package Width	5.6 in [1.4 cm]
	Package Height	1.3 in [32.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [89.000 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore USB
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni
	Incluso nella confezione	CD con i driver

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

