

Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter

Productcode: USB2106S



Deze compacte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet USB Netwerkadapter biedt gemakkelijke Ethernet-connectiviteit – sluit de netwerkadapter gewoon aan op een beschikbare USB 2.0-poort op uw laptop en verbindt deze vervolgens met uw Ethernet-netwerk.

Deze USB 2.0 Ethernet-adapter biedt full/half-duplex-functionaliteit op Ethernet-verbindingen van zowel 10 als 100 Mbit/s en ondersteunt overdrachtsnelheden tot 200 Mbit/s. Het is een compleet geïntegreerde, kosteneffectieve en betrouwbare oplossing voor laptopgebruikers die Ethernet-connectiviteit nodig hebben.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang een defecte Ethernet-poort in een computer met kleine vormfactor, laptop of netbook
- Voeg netwerkfunctionaliteit toe aan een ouder systeem zonder Ethernet-poort

Eigenschappen

- Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100 Mbit/s
- LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
- Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u en IEEE 802.3x

- Full en half duplex-ondersteuning
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Bus type	USB 2.0
Chipsetcode	ASIX - MCS7830

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	100 Mbit/s (half-duplex) / 200 Mbit/s (full-duplex)
Compatibele netwerken	10/100 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	RJ-45 USB Type-A (4-polig) USB 2.0
--------------------	---------------------------------------


Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.5 tot 10.14 Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i> Chrome OS™
--------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Snelheid en verbinding
-----------------	------------------------

Gebruiksomgeving



Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Form Factor	Dongle
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	2.7 in [67.5 mm]
Breedte product	1.0 in [26.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [22.5 mm]
Gewicht product	0.7 oz [21.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [89.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB Ethernet Adapter
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

