

Kompakt och svart USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet nätverksadapter

Produkt ID: USB2106S



Den kompakta USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet USB-nätverksadaptern ger en praktiskt Ethernet-anslutning. Du behöver bara koppla in nätverksadaptern i en ledig USB 2.0-port på din bärbara dator och sen ansluta adaptern till Ethernet-nätverket.

Ger hel/halv duplex-drift på Ethernet-anslutningar på både 10 Mbps och 100 Mbps. Den här USB 2.0 Ethernet-adaptern stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 200 Mbps vilket get en fullt integrerad, kostnadseffektiv och pålitlig lösning för notebook-användare som behöver Ethernet-anslutning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt en Ethernet-port som inte fungerar i en dator med liten formfaktor eller i en bärbardator
- Lägg till nätverksfunktioner till ett gammalt system utan Ethernet-port

Funktioner

- En enkel 10/100 Mbps kompatibel RJ45 Ethernet-port
- Nätverkslänk/aktivitet och 10/100 Mbps LED-indikatorer
- Fullt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

- Fullt och halvt stöd för duplex
- USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Strömförses direkt från USB-porten

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	RJ45 (10/100 Ethernet)
Busstyp	USB 2.0
Chipset-ID	ASIX - MCS7830

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps (Halv-Duplex) / 200 Mbps (Hel-Duplex)
Kompatibla nätverk	10/100 Mbps
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	RJ-45 USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.5 to 10.14 Linux 2.6.x to 4.11.x <i><i>LTS Versions only</i></i> Chrome OS™
-------------------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	Speed och Link
-----------------	----------------

Miljö



Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Luftfuktighet	5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart
Form Factor	Dongel
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	2.7 in [67.5 mm]
Produktbredd	1.0 in [26.0 mm]
Produkthöjd	0.9 in [22.5 mm]
Produktvikt	0.7 oz [21.0 g]

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [89.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB Ethernet-adapter
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

