

2-poorts 2-naar-1 USB 3.0 switch voor het delen van randapparaten - met USB-voeding

Productcode: USB221SS



Met de USB221SS 2-naar-1 USB 3.0 switch voor het delen van randapparaten kunt u één USB 3.0 randapparaat op 2 verschillende computersystemen gebruiken. Zo bespaart u de aanschafkosten van dubbele randapparaten en hoeft u geen kabels meer aan te sluiten en los te koppelen tussen het ene systeem en het andere.

De USB-switch voor het delen van randapparaten is snel en flexibel, met eenvoudige bedieningsknoppen voor het schakelen tussen computers, en ondersteuning van SuperSpeed USB bandbreedte (tot 5 Gbps), waardoor data snel naar en van uw gedeelde randapparaat kunnen worden gekopieerd. De switch is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1 (480 Mbps resp. 12 Mbps), zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat uw computer of oudere randapparaten niet werken.

De 2-poorts USB-switch kan ook worden aangesloten op een USB-hub, als uitbreiding van het aantal apparaten die u op de twee aangesloten systemen kunt gebruiken, of op USB-drive-behuizing of docking station voor een gedeelde externe opslagoplossing.

De switch is compact waardoor zo min mogelijk bureauimte wordt ingenomen en is voorzien van een USB-voeding, waardoor geen wisselstroomwandcontact nodig is.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik een USB-printer of all-in-one-apparaat op 2 plaatselijke computers

- Gebruik een USB 3.0 randapparaat op 2 verschillende computers op een workbench
- Sluit een externe harde schijf aan op twee systemen voor het samenvoegen van data op één gedeelde schijf

Eigenschappen

- USB 3.0 datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps
- Bedieningsknoppen voor schakelen tussen computers
- Sluit een USB-hub aan om extra randapparaten te delen
- Met USB-voeding, geen extra voedingsadapter of wandcontact vereist
- Inclusief 2 USB A-B-kabels voor de aansluiting van pc op switch
- Compacte uitvoering
- Plug & Play, geen software of stuurprogramma's vereist

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	2
Bus type	USB 3.0

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Maximale kabellengte	4.9 ft [1.5 m]
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------	---------------------------------------



USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	OS Independent - No software or drivers required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De totale kabellengte van het hostsysteem naar uw aangesloten randapparaat mag niet meer zijn dan 2,5 m
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Computersselectie-indicators
-----------------	------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving


Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	2.7 in [69.0 mm]
Breedte product	1.7 in [42.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [22.0 mm]
Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.2 in [13.1 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]



Package Height 1.7 in [43.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 8.1 oz [229.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- USB 3.0 Sharing Switch
- 1 m USB 3.0 A-B-kabels
- Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

