

Cable de 2m USB 2.0 Alta Velocidad Macho a Macho USB A - Negro

ID del Producto: USB2AA2M



El cable USB 2.0 de 2 metros, USB2AA2M dispone de dos conectores USB "A" macho que proporcionan una solución fiable para conectar su PC a un concentrador USB o para conectar periféricos USB 2.0 a un concentrador USB.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos USB 2.0 a un concentrador USB
- Permite conectar dispositivos USB 2.0 directamente a un ordenador
- Reemplace cables USB gastados o dañados con este Cable USB 2.0 A a A, M/M de 2m de alta calidad

Características

- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con USB 1.1
- Conectores USB "A" Macho de Alta Calidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~95%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	2.7 oz [76.5 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [78.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a A 2 m – M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.