

Cable 10m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

ID del Producto: USB2AAEXT10M



El cable de extensión USB 2.0 activo de 10 m, modelo USB2AAEXT10M, incluye un conector macho USB 'A' y un conector USB 'A' hembra, lo cual permite la extensión activa de dispositivos USB 2.0 hasta en 10 metros.

Este cable todo en uno es ideal para evitar limitaciones debido a la distancia en la conexión o a falta de acceso a una fuente de alimentación eléctrica. Adicionalmente, este cable de extensión activo USB 2.0 incorpora circuitos con alimentación por bus que garantizan rendimiento óptimo más allá de los límites de los cables USB estándar.

Es posible la conexión en cadena de hasta 4 de estos cables, lo cual permite una extensión USB de hasta 40 metros. En caso necesario, la alimentación del dispositivo USB puede obtenerse de una toma de corriente mediante un adaptador universal de alimentación (proporcionado con el cable).

El cable repetidor USB2AAEXT10M soporta totalmente el ancho de banda del estándar USB 2.0 (480 Mbps) y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite extender la distancia de conexión de periféricos USB más allá de la limitación de 5 metros

de USB 2.0

- Conexión en cadena de hasta 4 cables para extensiones USB aún más largas

Características

- 1 conector USB-A macho
- 1 conector USB-A hembra
- Totalmente blindado para evitar errores de conexión
- Plug and Play, no requiere controlador
- Alimentado por USB
- También incluye una fuente de alimentación externa universal
- Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y del puerto USB
- Compatible con Windows® 8/7/Vista/XP para PC o sistemas Mac

Hardware

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Revestimiento del Conector | Níquel |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |

Conector(es)

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |

Observaciones / Requisitos

| | |
|------|---|
| Nota | Conexión en cascada de hasta 4 dispositivos USB2AAEXT10M para mayor extensión |
|------|---|

Requisitos de Energía

| | |
|------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |

| | |
|------------------------|----------|
| Corriente de Entrada | 0.35 A |
| Tensión de Salida | 5 DC |
| Alimentación de Salida | 1A |
| Polaridad Central | Positivo |
| Tipo de Enchufe | H |
| Consumo de Energía | 5 |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Color | Negro |
| Estilo de Conector | Recto |
| Longitud del Cable | 32.8 ft [10 m] |
| Longitud del Producto | 32.8 ft [10.0 m] |
| Ancho del Producto | 0.9 in [22 mm] |
| Altura del Producto | 0.6 in [16 mm] |
| Peso del Producto | 15.0 oz [424 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 8.4 in [21.4 cm] |
| Ancho de la Caja | 8.9 in [22.7 cm] |
| Altura de la Caja | 2.4 in [6.0 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.4 lb [0.7 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable de extensión USB 2.0 activo (10 m) - M/H 1 - Adaptadores de conexión para Norteamérica, Reino |
|---------------------|--|

Unido, Europa y Australia

1 - Adaptador de Alimentación Universal

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.