

Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

N° de produit: USB2AAEXT10M



Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT10M de 10 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active jusqu'à 10 mètres d'appareils USB 2.0.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard.

Jusqu'à 4 de ces câbles peuvent être installés en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 40 mètres au total. Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel (fourni avec le câble).

Le câble répéteur USB2AAEXT10M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres
- Installez jusqu'à 4 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues

Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur USB A femelle
- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Alimenté par bus USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
- Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Installez jusqu'à 4 dispositifs USB2AAEXT10M en cascade pour une extension accrue
----------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A



Center Tip Polarity Positif

Type de prise H

Consommation
électrique 5

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Longueur de câble 32.8 ft [10 m]

Longueur du produit 32.8 ft [10 m]

Poids du produit 14.5 oz [410 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]

Package Height 2.3 in [58 mm]

Poids brut 23.9 oz [677 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble d'extension USB 2.0 actif 10 m - M/F

Adaptateur d'alimentation universel

Adaptateurs secteur pour l'Amérique du Nord, le
Royaume-Uni, l'EU et l'AU

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

