

Cavo prolunga USB 2.0 attivo - Cavo amplificato USB 2.0 - 10m Maschio/Femmina

ID prodotto: USB2AAEXT10M



Il cavo di estensione Active USB 2.0 USB2AAEXT10M da 10 metri presenta un connettore USB di tipo A maschio e un connettore USB di tipo A femmina, oltre a fornire un'estensione attiva di dispositivi USB 2.0 fino a 10 metri.

Questo cavo di estensione active USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard.

È possibile collegare a margherita fino a 4 cavi di questo tipo ottenendo un'estensione USB complessiva fino a 40 metri. Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione AC universale (fornito con il cavo).

Il cavo ripetitore USB2AAEXT10M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
- Collegamento a margherita di massimo 4 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

### Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB-A
- 1 connettore femmina USB-A
- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Alimentato tramite bus USB
- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	Collegamento a cascata di massimo 4 dispositivi USB2AAEXT10M per un'ulteriore espansione
------	--

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.35 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A



Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	5

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10 m]
Peso prodotto	14.5 oz [410 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	2.3 in [58 mm]
Peso spedizione (confezione)	23.9 oz [677 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo di estensione Active USB 2.0 10 m - M/F
	Adattatore di alimentazione universale
	Adattatori di connessione per Nord America, Regno Unito, Europa e Australia

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

