

Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

ID del Producto: USB2AAEXT15M



El cable de extensión USB 2.0 activo (15 m), modelo USB2AAEXT15M, incluye un conector macho USB 'A' y un conector USB 'A' hembra, lo cual permite la extensión activa de dispositivos USB 2.0 en hasta 15 metros.

Cable todo en uno para evitar las limitaciones en la conexión debido a la distancia o a la fuente de alimentación eléctrica, este cable de extensión USB 2.0 activo incorpora circuitos con alimentación por bus que garantizan el rendimiento más allá de los límites de los cables USB estándar.

Es posible la conexión en serie de hasta 4 de estos cables, lo cual permite una extensión USB de hasta 60 metros. En caso necesario, la alimentación del dispositivo USB puede obtenerse de una toma de corriente mediante el adaptador de alimentación (proporcionado con el cable).

El cable repetidor USB2AAEXT15M soporta el ancho de banda USB 2.0 completo de 480 Mbps, y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











Aplicaciones

• Permite extender la distancia de conexión de periféricos USB más allá de la limitación de 5 metros de USB 2.0



• Conexión en serie de hasta 4 cables para extensiones USB aún más largas

Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB 'A' hembra
- Totalmente blindado para evitar errores de conexión
- Plug and Play, no requiere controlador
- Alimentado por USB
- También incluye una fuente de alimentación externa Universal
- Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y el puerto USB

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Conexión en cascada de hasta 4 dispositivos USB2AAEXT15M para mayor extensión
Requisitos de Energía		
J	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.35 A





Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 1A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe H

Consumo de Energía 5

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 49.2 ft [15 m]

Longitud del Producto 49.2 ft [15.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Altura del Producto 0.4 in [9.0 mm]

Peso del Producto 1.3 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.5 in [21.5 cm]

Ancho de la Caja 8.8 in [22.4 cm]

Altura de la Caja 2.4 in [6.2 cm]

Peso (de la Caja) del 1.9 lb [0.9 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión USB 2.0 activo (15 m) - M/H

1 - Adaptador de Alimentación Universal

1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and

Australia



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.