

## Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

ID del Producto: USB2AAEXT15M



El cable de extensión USB 2.0 activo (15 m), modelo USB2AAEXT15M, incluye un conector macho USB 'A' y un conector USB 'A' hembra, lo cual permite la extensión activa de dispositivos USB 2.0 en hasta 15 metros.

Cable todo en uno para evitar las limitaciones en la conexión debido a la distancia o a la fuente de alimentación eléctrica, este cable de extensión USB 2.0 activo incorpora circuitos con alimentación por bus que garantizan el rendimiento más allá de los límites de los cables USB estándar.

Es posible la conexión en serie de hasta 4 de estos cables, lo cual permite una extensión USB de hasta 60 metros. En caso necesario, la alimentación del dispositivo USB puede obtenerse de una toma de corriente mediante el adaptador de alimentación (proporcionado con el cable).

El cable repetidor USB2AAEXT15M soporta el ancho de banda USB 2.0 completo de 480 Mbps, y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite extender la distancia de conexión de periféricos USB más allá de la limitación de 5 metros de USB 2.0
- Conexión en serie de hasta 4 cables para extensiones USB aún más largas

## Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB 'A' hembra
- Totalmente blindado para evitar errores de conexión
- Plug and Play, no requiere controlador
- Alimentado por USB
- También incluye una fuente de alimentación externa Universal
- Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y el puerto USB

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

### Observaciones / Requisitos

Nota	Conexión en cascada de hasta 4 dispositivos USB2AAEXT15M para mayor extensión
------	---

---

### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A



Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	5

---

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto	49.2 ft [15 m]
Ancho del Producto	0.6 in [16.5 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9 mm]
Peso del Producto	21.0 oz [596 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Ancho de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [60 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	30.6 oz [866 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de extensión USB 2.0 activo (15 m) - M/H
	Adaptador de Alimentación Universal
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

