

Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

N° de produit: USB2AAEXT15M



Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT15M de 15 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active jusqu'à 15 mètres d'appareils USB 2.0.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard.

Jusqu'à 4 de ces câbles peuvent être installés en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 60 mètres au total. Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel (fourni avec le câble).

Le câble répéteur USB2AAEXT15M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres
- Installez jusqu'à 4 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues

Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur USB A femelle
- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Alimenté par bus USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Installez jusqu'à 4 dispositifs USB2AAEXT15M en cascade pour une extension accrue
----------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A

Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation électrique	5

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
Longueur du produit	49.2 ft [15.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [9.0 mm]
Poids du produit	1.3 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	8.8 in [22.4 cm]
Package Height	2.4 in [6.2 cm]
Poids brut	1.9 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 15 m - M/F
	1 - Adaptateur d'alimentation universel
	1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis