

Cavo di estensione attivo USB 2.0 15 m - M/F

ID prodotto: USB2AAEXT15M



Il cavo di estensione attivo USB 2.0 USB2AAEXT15M da 15 metri presenta un connettore USB di tipo A maschio e un connettore USB di tipo A femmina, oltre a fornire un'estensione attiva di dispositivi USB 2.0 fino a 15 metri.

Questo cavo di estensione attivo USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard.

È possibile collegare a margherita fino a 4 cavi di questo tipo ottenendo un'estensione USB complessiva fino a 60 metri. Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione AC universale (fornito con il cavo).

Il cavo ripetitore USB2AAEXT15M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
- Collegamento a margherita di massimo 4 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 'A'
- 1 connettore femmina USB 'A'
- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Alimentato tramite bus USB
- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Note/requisiti speciali

Nota	Collegamento a cascata di massimo 4 dispositivi USB2AAEXT15M per un'ulteriore espansione
------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.35 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A

Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	5

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	49.2 ft [15 m]
Lunghezza prodotto	49.2 ft [15.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [9.0 mm]
Peso prodotto	1.3 lb [0.6 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	8.8 in [22.4 cm]
Package Height	2.4 in [6.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 lb [0.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di estensione Active USB 2.0 15 m - M/F
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.