

15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Productcode: USB2AAEXT15M



De 15 m lange USB2AAEXT15M actieve USB 2.0-verlengkabel is voorzien van één USB 'A' mannelijke connector en één USB 'A' vrouwelijke connector en biedt een actieve verlenging van USB 2.0-apparaten tot 15 meter.

Deze actieve USB 2.0-verlengkabel is een all-in-one-kabel voor het oplossen van afstandsproblemen en beperkte voedingen en is uitgerust met een actief circuit met busvoeding zodat de lengtebeperkingen van standaard USB-kabels tot het verleden behoren.

Maximaal 4 van deze kabels kunnen met een daisy chain op elkaar worden aangesloten, waardoor een totale USB-verlengkabel van 60 meter ontstaat. Indien nodig, kan het USB-apparaat vanuit een wandcontact worden gevoed met behulp van de universele wisselstroomadapter (wordt bij de kabel geleverd).

De USB2AAEXT15M repeaterkabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps, en wordt gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter
- Sluit 4 kabels met een daisy chain op elkaar aan voor nog een langere USB-verlengkabel

Eigenschappen

- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB 'A' vrouwelijke connector
- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- Gevoed via de USB-poort
- Inclusief externe universele voedingsadapter
- Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Sluit max. 4 USB2AAEXT15M-apparaten op elkaar aan voor extra lange verlengkabel
---------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A

Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	5

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15 m]
Breedte product	0.6 in [16.5 mm]
Hoogte product	0.4 in [9 mm]
Gewicht product	21.0 oz [596 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	30.6 oz [866 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
	Universele voedingsadapter
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

