

15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Produkt ID: USB2AAEXT15M



Den 15 meter långa aktiva USB2AAEXT15M USB 2.0-förlängningskabeln har en USB-hankontakt av typ A och en USB-honkontakt av typ A och ger en aktiv förlängning av USB 2.0-enheter med upp till 15 meter.

Den aktiva USB 2.0-förlängningskabeln är en allt-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överskrider vanliga USB-kablars begränsningar.

Upp till 4 av de här kablarna kan kedjekopplas för en total USB-förlängning på upp till 60 meter. USB-enheten kan vid behov strömförse via ett vägguttag med den medföljande universella strömadaptern.

USB2AAEXT15M repeaterkabeln har fullt stöd för USB 2.0-bandbredd på 480 Mbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Förläng avståndet till USB-tillägg bortom begränsningen på 5 meter för USB 2.0
- Kedjekoppla upp till 4 kablar för ännu längre USB-förlängningar

### Funktioner

- 1x USB "A"-hankontakt
- 1x USB "A" honkontakt
- Helt skärmd för felfria anslutningar
- Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
- Strömförses via USB-buss
- Universell extern strömkälla medföljer också
- Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus

---

#### Hårdvara

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Garantipolicy    | 2 Years                  |
| Kontaktplätering | Nickel                   |
| Kabelmanteltyp   | PVC - Polyvinyl Chloride |

---

#### Kontakt(er)

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Connector A | USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 |
| Connector B | USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 |

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

|      |   |
|------|---|
| Obs. | Överlappa upp till 4 USB2AAEXT15M-enheter för ytterligare förlängning |
|------|---|

---

#### Ström

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Power Source         | AC-adapter medföljer |
| Inspänning           | 100 - 240 AC         |
| Inström              | 0.35 A               |
| Utspänning           | 5 DC                 |
| Utström              | 1A                   |
| Polaritet på mittpol | Positiv              |
| Kontakttyp           | H                    |

Strömförbrukning 5

---

Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Svart            |
| Kabellängd   | 49.2 ft [15 m]   |
| Produktlängd | 49.2 ft [15 m]   |
| Produktbredd | 0.6 in [16.5 mm] |
| Produkthöjd  | 0.4 in [9 mm]    |
| Produktvikt  | 21.0 oz [596 g]  |

---

Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Package Length          | 8.4 in [21.4 cm] |
| Package Width           | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Height          | 2.4 in [60 mm]   |
| Fraktvikt (förpackning) | 30.6 oz [866 g]  |

---

Vad det är i lådan

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | 15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F                 |
|                 | Universell strömadapter                                    |
|                 | Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

