

Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

N° de produit: USB2AAEXT20M



Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT20M de 20 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active d'appareils USB 2.0 jusqu'à 20 mètres.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. De plus, il est possible d'en installer deux en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 40 mètres en tout.

Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel (fourni avec le câble).

Le câble répéteur USB2AAEXT20M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres
- Installez 2 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues

Spécifications techniques

- Alimenté par bus USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Installez deux dispositifs USB2AAEXT20M en cascades pour une extension encore plus longue
----------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H



Consommation électrique 5

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 65.6 ft [20 m]

Longueur du produit 65.6 ft [20.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [16.5 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [10.0 mm]

Poids du produit 30.6 oz [866.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 4.8 in [12.2 cm]

Poids brut 35.1 oz [993.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Adaptateur d'alimentation universel

Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis