

Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F

ID prodotto: USB2AAEXT20M



Il cavo di estensione attivo USB 2.0 da 20 m USB2AAEXT20M presenta un connettore USB-A maschio e un connettore femmina USB-A e offre un'estensione attiva di dispositivi USB 2.0 fino a 20 metri.

Questo cavo di estensione active USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard. È inoltre possibile collegare a margherita 2 cavi per un'estensione USB totale di 40 metri.

Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione CA universale (fornito con il cavo).

Il cavo ripetitore USB2AAEXT20M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
- Collegamento a margherita di 2 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

Caratteristiche

- Alimentato tramite bus USB

- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Note/requisiti speciali

Nota	Collegamento a cascata di due dispositivi USB2AAEXT20M per un'ulteriore estensione
------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.35 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	65.6 ft [20 m]
Lunghezza prodotto	65.6 ft [20 m]
Peso prodotto	30.6 oz [866 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	4.8 in [12.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	35.1 oz [993 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F
	Adattatore di alimentazione universale
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

