

20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Productcode: USB2AAEXT20M



De USB2AAEXT20M 20 m lange actieve USB 2.0-verlengkabel heeft één USB-A mannelijke connector en één USB-A vrouwelijke connector en biedt een actieve verlenging van USB 2.0-apparaten tot 20 meter.

Deze actieve USB 2.0-verlengkabel is een all-in-one-kabel voor het oplossen van afstandsproblemen en beperkte voedingen en is uitgerust met een actief circuit met busvoeding zodat de lengtebeperkingen van standaard USB-kabels tot het verleden behoren. Daarnaast kunt u 2 kabels via een daisy chain aansluiten voor een totale USB-verlenging van max. 40 meter.

Indien nodig, kan het USB-apparaat vanuit een wandcontact worden gevoed met behulp van de universele wisselstroomadapter (wordt bij de kabel geleverd).

De USB2AAEXT20M repeaterkabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps, en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter
- Sluit 2 kabels met een daisy chain op elkaar aan voor nog een langere USB-verlengkabel

Eigenschappen

- Gevoed via de USB-poort
- Inclusief externe universele voedingsadapter
- Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Sluit twee USB2AAEXT20M-apparaten op elkaar aan voor een nog grotere afstand
---------	------------------------------------------------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H

Vermogensopname 5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart
Kabellengte 65.6 ft [20 m]
Lengte product 65.6 ft [20.0 m]
Breedte product 0.6 in [16.5 mm]
Hoogte product 0.4 in [10.0 mm]
Gewicht product 30.6 oz [866.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1
Package Length 6.8 in [17.2 cm]
Package Width 5.8 in [14.8 cm]
Package Height 4.8 in [12.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt) 35.1 oz [993.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 20 m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
Universele voedingsadapter
Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.