

20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Produkt ID: USB2AAEXT20M



Den USB2AAEXT20M 20 m aktiva USB 2.0-förlängningskabeln har en USB A-hankontakt och en USB A-honkontakt och ger en aktiv förlängning av USB 2.0-enheter med upp till 20 meter.

Den aktiva USB 2.0-förlängningskabeln är en allt-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överskrider vanliga USB-kablars begränsningar. Du kan dessutom kedjekoppla 2 kablar för en total USB-förlängning på upp till 40 meter.

USB-enheten kan vid behov strömförse via ett vägguttag med den universella strömadaptern (medföljer kabeln).

USB2AAEXT20M repeaterkabeln har fullt stöd för USB 2.0-bandbredd på 480 Mbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Förläng avståndet till USB-tillägg bortom begränsningen på 5 meter för USB 2.0
- Kedjekoppla 2 kablar för ännu längre USB-förlängningar

Funktioner

- Strömförse via USB-buss

- Universell extern strömkälla medföljer också
- Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus
- Helt skärmd för felfria anslutningar
- Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
- Kompatibel med Windows® 8/7/Vista/XP till PC och Mac-datorer

Hårdvara

| | |
|------------------|--------------------------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| Kontaktplätering | Nickel |
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |

Kontakt(er)

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Connector A | USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 |
| Connector B | USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 |

Särskilda anmärkningar/krav

| | |
|------|--|
| Obs. | Överlappa två USB2AAEXT20M-enheter för ytterligare förlängning |
|------|--|

Ström

| | |
|----------------------|----------------------|
| Power Source | AC-adapter medföljer |
| Inspänning | 100 - 240 AC |
| Inström | 0.35 A |
| Utspänning | 5 DC |
| Utström | 1A |
| Polaritet på mittpol | Positiv |
| Kontakttyp | H |
| Strömförbrukning | 5 |

Miljö



| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 122°F) |
| Förvaringstemperatur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |

Utseende

| | |
|--------------|-------------------|
| Färg | Svart |
| Kabellängd | 65.6 ft [20 m] |
| Produktlängd | 65.6 ft [20.0 m] |
| Produktbredd | 0.6 in [16.5 mm] |
| Produkt höjd | 0.4 in [10.0 mm] |
| Produktvikt | 30.6 oz [866.0 g] |

Förpackning

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Förpackningsantal | 1 |
| Package Length | 6.8 in [17.2 cm] |
| Package Width | 5.8 in [14.8 cm] |
| Package Height | 4.8 in [12.2 cm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 35.1 oz [993.0 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | 20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F |
| | Universell strömadapter |
| | Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia |

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

