

Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

N° de produit: USB2AAEXT25M



Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT25M de 25 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active d'appareils USB 2.0 jusqu'à 25 mètres.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. De plus, il est possible d'en installer deux en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 50 mètres en tout.

Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel (fourni avec le câble).

Le câble répéteur USB2AAEXT25M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres
- Installez 2 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues

Spécifications techniques

- Alimenté par bus USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Installez deux dispositifs USB2AAEXT25M en cascades pour une extension encore plus longue
----------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif

Type de prise H

Consommation électrique 5

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Longueur de câble 82.0 ft [25 m]

Longueur du produit 82.0 ft [25.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 2.3 lb [1.0 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.9 in [22.7 cm]

Largeur du Paquet 8.4 in [21.4 cm]

Hauteur du Paquet 2.4 in [6.1 cm]

Poids brut 2.8 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 25 m - M/F

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis